



ALTIVAR

U hebt uw technische documentatie over de snelheidsregelaars Altivar en de softstarters Altistart van Telemecanique verloren, zij is niet meer volledig of ze is beschadigd door het vele gebruik op de werkvloer? Geen nood! Schneider Electric heeft alles op het net gezet!

SNELHEIDSREGELAARS EN SOFTSTARTERS: TECHNISCH GEDOCUMENTEERD «ON LINE»

Gered door het net

Normaal wordt elke snelheidsregelaar aan de klant geleverd samen met zijn technische documentatie. Dit betekent echter nog niet dat hij deze steeds in zijn bezit heeft. De folder kan verloren geraken, beschadigd zijn of misschien wordt zij wel stiekem bijgehouden door de installateur-bordenbouwer. Al deze problemen werden onlangs verholpen. Schneider Electric publiceert deze documentatie voortaan op Internet op zijn site www.schneider-electric.be. Ga gewoon naar de onthaalbladzijde en klik op «Producten». U hebt geen wacht-

woord nodig. Aangekomen bij «Telemecanique» klikt u op «Snelheidsregelaars» onder de knop «Motorstarters» en u opent het venster «Technische documentatie». Vanaf hier gaat het verder in het Frans of in het Engels. Andere talen zullen weldra beschikbaar zijn. Nu kiest u het toestel waarover u meer wenst te weten te komen. U vindt hier de karakteristieken van de snelheidsregelaars, hun montage- en aansluitschema's evenals enkele nuttige adviezen. De informatie kan gedownload worden in pdf-formaat (Acrobat Reader). Tijd verspillen met telefoongesprekken of geduldig wachten op de post behoren tot het verleden.

IN HET KORT

Voortaan kunt u alle technische informatie betreffende Telemecanique-snelheidsregelaars en -softstarters vinden op de Internetsite www.schneider-electric.be



De Altivar 38 hoeven we niet meer voor te stellen. Hij staat bekend als economische snelheidsregelaar voor driefasige asynchrone motoren in de meest courante toepassingen van beheer van een fluidum: ventilatie, klimatisatie, vloeistofpompen. De nieuwe versie is gekenmerkt door zijn beveiligingsgraad IP55 zodat nu ook veilig gewerkt kan worden in omgevingsomstandigheden met stof of hoge vochtigheidsgraad.

ALTIVAR 38 E: EEN SNELHEIDSREGE- LAAR MET BEVEILIGINGSGRAAD IP55

Dichtbij de motor

De versie E van de Altivar 38 is beschikbaar voor een vermogenbereik van 3 tot 75 kW en voor spanningen van 380 en 460 V. De nieuwe snelheidsregelaar beschikt over een beveiligingsgraad IP55. IP55 garandeert ongevoeligheid voor stof (geen nadelige neerslag) en is spuitwaterdicht uit alle richtingen. In de spuitwaterdichte behuizing is de eigenlijke snelheidsregelaar ondergebracht, een smoorspoel, een met hangslot vergrendelbare Vario-lastscheider op het voorpaneel, een instelpotentiometer, een schakelaar voor omkering van de draairichting en een bedieningsterminal. Om veiligheidsredenen kan het voorpaneel niet geopend worden zonder eerst de lastscheider in de positie «zonder spanning» te brengen. Als optie kan een IP65-behuizing

verkregen worden zodat de bedieningsterminal kan verplaatst worden voor afstandsbediening, voor manuele bediening ofwel om op de deur van een behuizing of van een kast gemonteerd te worden. Er is een plaats voorzien (SUB-D connector) voor de opbouw van een magneetschakelaar voor stroomopwaartse- of stroomafwaartse aansluiting door de klant. De Altivar 38E vertoont dezelfde eigenschappen als de Altivar 38 en kan dezelfde functies uitvoeren. Hij wordt gebruiksklaar geleverd en kan onmiddellijk ingezet worden dankzij zijn voorinstellingen.

IN HET KORT

- Nieuwe spuitwaterdichte versie IP55 van de snelheidsregelaar Altivar 38 bestemd voor pomp- en ventilatietoepassingen
- Kan in de nabijheid van de motor geplaatst worden.

Voor meer informatie, kruis 'ALTIVAR: 32AC93N' aan op de antwoordkaart van het hierbijgevoegde postblad.