

## Seznam typových označení

Specifikace relé Zelio Time RE7 / RE8						
Typové označení koncích řad RE7/RE8	Šířka	Napájecí napětí	Počet výstupů	Funkce	Časový rozsah	Jmenovitá hodnota
RE7TL11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7TP13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	A	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7PE11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	H	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7PP13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	H	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7CL11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	D	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7CP13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	D	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7RB11MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	K	0,05 s...10 min	Relé (8 A)
RE7RB13MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	K	0,05 s...10 min	Relé (8 A)
RE7RM11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	C-Ct	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7RA11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	C-Ct	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7RL13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	C	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7MA11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	Ac-Act	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7MA13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	Ac	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7PD13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	W	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7MV11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	Ak-Akt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7MT11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A-At-Aw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7MY13BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	2	A-At-Aw-C-Ct-D-Dt-Dw-Di-Dit-Diw-H-Ht-Hw-Qg-Qgt-Qgw-Qt-Qtt-Qtw-W-Wt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7MY13MW	22,5 mm	24...240 AC/DC	2	A-At-Aw-C-Ct-D-Dt-Dw-Di-Dit-Diw-H-Ht-Hw-Qg-Qgt-Qgw-Qt-Qtt-Qtw-W-Wt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7ML11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A-At-Aw-C-Ct-D-Dt-Dw-Di-Dit-Diw-H-Ht-Hw-W-Wt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7PM11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	W-Wt-Ht	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7CV11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	1	L-Lt-Li-Lit	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7YA12BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	Qt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE7YR12BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 42...48 V AC/DC; 110...240 V AC	2	Qg	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE8YG11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	Qc	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8YG21BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	Qc	3...300 s	Relé (8 A)
RE8YG31BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	Qc	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8PT01BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	He	0,05...1 s	Relé (8 A)
RE8RB11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	K	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8RB31BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	K	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8RB51BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	K	0,05...0,5 s	Relé (8 A)
RE8YA32B	22,5 mm	24 V AC/DC	2	Qe	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8YA32FU	22,5 mm	110...240 V AC	2	Qe	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8YA32Q	22,5 mm	380...415 V AC	2	Qe	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8TA11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8TA21BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A	3...300 s	Relé (8 A)
RE8TA31BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8TA41BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A	20...1 800 s	Relé (8 A)
RE8TA61BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	A	0,1...3 s	Relé (8 A)
RE8PE11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	H	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8PE21BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	H	3...300 s	Relé (8 A)
RE8PE31BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	H	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8PE71BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	H	3,6...360 s	Relé (8 A)
RE8RA11B	22,5 mm	24 V AC/DC	1	C	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8RA11FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	C	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8RA21B	22,5 mm	24 V AC/DC	1	C	3...300 s	Relé (8 A)
RE8RA21FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	C	3...300 s	Relé (8 A)
RE8RA31B	22,5 mm	24 V AC/DC	1	C	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8RA31FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	C	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8RA41FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	C	20...1 800 s	Relé (8 A)
RE8PD11B	22,5 mm	24 V AC/DC	1	W	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8PD11FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	W	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE8PD21B	22,5 mm	24 V AC/DC	1	W	3...300 s	Relé (8 A)
RE8PD21FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	W	3...300 s	Relé (8 A)
RE8PD31B	22,5 mm	24 V AC/DC	1	W	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8PD31FU	22,5 mm	110...240 V AC	1	W	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE8CL11BU	22,5 mm	24 V AC/DC; 110...240 V AC	1	D	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE9TA11MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A	0,1...10 s	SSR (0,7 A)
RE9TA21MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A	3...300 s	SSR (0,7 A)
RE9TA31MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A	0,3...30 s	SSR (0,7 A)
RE9TA51MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A	0,6...60 min	SSR (0,7 A)
RE9RA11MW7	22,5 mm	24...240 V AC	1	C	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE9RA21MW7	22,5 mm	24...240 V AC	1	C	0,1...10 s	Relé (8 A)
RE9RA31MW7	22,5 mm	24...240 V AC	1	C	3...300 s	Relé (8 A)
RE9RA51MW7	22,5 mm	24...240 V AC	1	C	0,3...30 s	Relé (8 A)
RE9MS21MW	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A -> AC/DC D-DI-H -> AC	0,1...300 s	Relé (8 A)

Schneider Electric CZ, s. r. o.  
Zákaznické centrum  
Tel.: 382 766 333 – e-mail: podpora@cz.schneider-electric.com  
www.schneider-electric.cz

Specifikace relé Zelio Time RE22						
Typové označení nové řady RE22	Šířka	Napájecí napětí	Počet výstupů	Funkce	Časový rozsah	Jmenovitá hodnota
RE22R1AMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A-Aw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2AMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	A-Aw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1HMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	H-Hw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2HMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	H-Hw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1DMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	D-Dw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2DMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	D-Dw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1KMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	K	0,05 s...10 min	Relé (8 A)
RE22R2KMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	K	0,05 s...10 min	Relé (8 A)
RE22R1CMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	C-Ct	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2CMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	C	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1ACMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	Ac-Act	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2ACMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	Ac	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2MWMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	W-Wt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1AKMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	Ak-Akt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1AMMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A-At-Aw	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2MYMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	A-At-Aw-C-Ct-D-Dt-Dw-Di-Dit-Diw-H-Ht-Hw-Qg-Qgt-Qgw-Qt-Qtt-Qtw-W-Wt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1MYMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A-At-Aw-C-Ct-D-Dt-Dw-Di-Dit-Diw-H-Ht-Hw-Wt-Ac-Act	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1MLMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	L-Lt-Li-Lit	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2QTMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	Qt	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R2QGMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	Qg	0,05 s...300 h	Relé (8 A)
RE22R1QCMU	22,5 mm	24 V AC/DC / 24...240 V AC	1	Qc	0,025...300 s	Relé (8 A)
RE22R1MKMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	1	K, He	0,025...300 s	Relé (8 A)
RE22R2QEMR	22,5 mm	24...240 V AC/DC	2	Qe	1,5...30 s	Relé (8 A)
RE22R2QEMT	22,5 mm	380...415 V AC	2	Qe	1,5...30 s	Relé (8 A)
RE17RAMU	17,5 mm	24 V AC/DC / 24...240 V AC	1	A-At	0,05 s...100 h	Relé (8 A)
RE17RHMU	17,5 mm	24 V AC/DC / 24...240 V AC	1	H-Ht	0,05 s...100 h	Relé (8 A)
RE17RCMU	17,5 mm	24 V AC/DC / 24...240 V AC	1	C	0,05 s...100 h	Relé (8 A)
RE17RMXMU	17,5 mm	24 V AC/DC / 24...240 V AC	1	Ad-Ah-N-O-P-Pt-T-Tt-W	0,05 s...100 h	Relé (8 A)
RE17RMMU	17,5 mm	24 V AC/DC / 24...240 V AC	1	A-At-Ac-B-Bw-C-D-DI-H-Ht	0,05 s...100 h	Relé (8 A)
RE17LAMW	17,5 mm	24...240 AC/DC	1	A	0,05 s...100 h	SSR (0,7 A)
RE17LCBM	17,5 mm	24...240 V AC	1	C	0,05 s...100 h	SSR (0,7 A)
RE17LAMW	17,5 mm	24...240 V AC/DC	1	A	0,05 s...100 h	SSR (0,7 A)
RE17LMBM	17,5 mm	24...240 V AC	1	A-At-Ac-B-Bw-C-D-DI-H-Ht	0,05 s...100 h	SSR (0,7 A)

Schneider Electric Slovakia, s. r. o.  
Zákaznické centrum  
Tel.: 02 4552 4010 – e-mail: sk.schneider@cz.schneider-electric.com  
www.schneider-electric.sk