



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-FR.АЯ12.В.01973

Серия RU № 0230943

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции "ВНИИС" ОАО "ВНИИС"

Адрес: 123557, Россия, город Москва, Электрический пер., дом 3/10, строение 1;
 Фактический адрес: 123557, Россия, город Москва, Электрический пер., дом 3/10, строение 1,
 Телефон: +7 (499) 253-77-13, Факс: +7 (499) 253-52-43, E-mail: vniis@vniis.ru,
 Аттестат рег. № RA.RU.11АЯ12, 29.06.2015, Федеральная служба по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS" (35, Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Франция,
 Телефон: 33141297000; Факс: 33141297100); лицо, уполномоченное изготовителем: АО "Шнейдер Электрик",
 Соглашение б/н от 12.02.2010 с дополнительным соглашением № 2 от 12.11.2012;
 Адрес: 127018, Россия, город Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1; ОГРН: 1027739393637,
 Телефон: +7 (495) 777-99-90, Факс: +7 (495)777-99-92, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS";
 Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Франция.

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства компенсации реактивной мощности типа VarSet Easy, модели см. Приложение, бланк № 0188601.
 Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протоколы испытаний Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (аттестат аккредитации № RA.RU.21АГ86 дата регистрации 11.08.2015) № FSS2015/01/03/136-01 от 03.11.2015, FSS2015/01/03/136-02 от 03.11.2015;
 - акт анализа состояния производства ОС продукции "ВНИИС" ОАО "ВНИИС" (RA.RU.11АЯ12) № АП-ТР/383 от 29.10.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы - 10 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80% при температуре 25°C .

Предприятие изготовителя см. Приложение, бланк № 0188723.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.03.2016 ПО 05.11.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

В.Я. Тимко
(инициалы, фамилия)

Е.В. Лозоватская
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.AЯ12.B.01973

Серия RU № 0188723

Сведения по сертификату соответствия

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Комплектные устройства компенсации реактивной мощности типа VarSet Easy номинальное напряжение 400В/50Гц моделей:

Настенного и напольного исполнения с вводным или без вводного автоматического выключателя:

- с автоматической компенсацией в сетях без гармонических составляющих, реф. VLVAWxLyyyA40A, VLVAWxLyyyA40B, VLVAFxLyyyA40A, VLVAFxLyyyA40B,

- с фиксированной компенсацией в сетях без гармонических составляющих, реф., VLVFWxLyyyA40A, VLVFWxLyyyA40B, VLVFFxLyyyA40A, VLVFFxLyyyA40B, где: "А" в окончании референса - УКРМ с вводным выключателем; "В" в окончании референса – УКРМ без вводного выключателя.

- с автоматической компенсацией в сетях с низким содержанием гармонических составляющих, реф. VLVAWxN035zzAA, VLVAWxN035zzAB, VLVAWxN035zzAC, VLVAWxN035zzAK, VLVAWxN035zzCB, VLVAFxN035zzAA, VLVAFxN035zzAB, VLVAFxN035zzAC, VLVAFxN035zzAK,

- с фиксированной компенсацией в сетях с низким содержанием гармонических составляющих, реф. VLVFWxN035zzAA, VLVFWxN035zzAB, VLVFWxN035zzAC, VLVFWxN035zzAK, VLVFWxN035zzCB, VLVFFxN035zzAA, VLVFFxN035zzAB, VLVFFxN035zzAC, VLVFFxN035zzAK,

- с автоматической компенсацией в сетях с высоким содержанием гармонических составляющих, реф. VLVAWxP035zzAA, VLVAWxP035zzAB, VLVAWxP035zzAC, VLVAWxP035zzAD, VLVAWxP035zzAE, VLVAWxP035zzAG, VLVAWxP035zzAH, VLVAWxP035zzAK, VLVAWxP035zzCB, VLVAWxP035zzCH, VLVAFxP035zzAA, VLVAFxP035zzAB, VLVAFxP035zzAC, VLVAFxP035zzAD, VLVAFxP035zzAE, VLVAFxP035zzAG, VLVAFxP035zzAH, VLVAFxP035zzAK,

- с фиксированной компенсацией в сетях с высоким содержанием гармонических составляющих, реф. VLVFWxP035zzAA, VLVFWxP035zzAB, VLVFWxP035zzAC, VLVFWxP035zzAD, VLVFWxP035zzAE, VLVFWxP035zzAG, VLVFWxP035zzAH, VLVFWxP035zzAK, VLVFWxP035zzCB, VLVFWxP035zzCH, VLVFFxP035zzAA, VLVFFxP035zzAB, VLVFFxP035zzAC, VLVFFxP035zzAD, VLVFFxP035zzAE, VLVFFxP035zzAG, VLVFFxP035zzAH, VLVFFxP035zzAK,

где "х" – цифры от 0 до 8, характеризующие размеры шкафов;

"ууу" – трехзначный код мощности кВАр;

"zz" – двузначный код мощности в кВАр;

Предприятие изготовителя продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

«RECTIPHASE SAS»; 399, Rue de la Gare B.P. 10, F-74371 Pringy Cedex, Франция.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.Я. Тимко
(инициалы, фамилия)

Е.В. Лозоватская
(инициалы, фамилия)