

PID:  
03011000  
CID:  
C.1997.2660

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS  
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE,  
EYBENS  
38050 GRENOBLE CEDEX 9  
FR - France**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Interruttori automatici di  
sovracorrente per usi domestici  
e similari  
( Serie Domae monoconnect  
6000 )**

*Circuit breakers for overcurrent  
protection for hous. installations  
( Series Domae monoconnect 6000 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on      **2010-03-04**

Aggiornato il / Updated on      **2011-11-25**

Sostituisce / Replaces      **2010-03-04**

  
IMQ S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2010-03-04  
Aggiornato il / Updated on 2011-11-25  
Sostituisce / Replaces 2010-03-04

## Prodotto | Product

# **Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili** **Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations**

## Concessionario | Licence Holder

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
**ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE, EYBENS**  
**38050 GRENOBLE CEDEX 9**  
**FR - France**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.D00089	C01510904	4202	RADINOVO	Bulgaria
97000902	CLSCH5.C03LCVANO+1	02100	RIETI	RI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

03LL00013

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie   Series	<b>Domae monoconnect 6000</b>
Corrente nominale   Rated current	<b>6; 10; 16; 20; 25; 32; 40 A</b>
Corrente intervento istantaneo   Tripping current	<b>tipo B - C / type B - C</b>
Tensione nominale   Rated voltage	<b>230 V</b>
Natura dell'alimentazione   Nature of supply	<b>c.a. / a.c.</b>
Frequenza   Frequency	<b>50/60 Hz</b>
Potere nominale di corto-circuito   Short circuit breaking capacity	<b>6000 A</b>
Classe di energia specifica passante   Energy limiting class	<b>3</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>quadro / distribution board</b>
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo   Rated making and breaking capacity of an individual pole (1cn1)	<b>6000 A</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K001MD

Marca   Trade mark	<b>Schneider Electric</b>
Riferimento di tipo   Type reference	<b>11362</b>
Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference	<b>11362</b>
Numero di poli   Number of poles	<b>1P</b>

*Corrente nominale | Rated current* **6 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001ME

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11363**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11363**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **10 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MF

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11364**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11364**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **16 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MG

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11365**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11365**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **20 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MH

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11366**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11366**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **25 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MI

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11367**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11367**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **32 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MJ

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11370**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11370**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **40 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MK

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**

*Riferimento di tipo | Type reference* **11368**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11368**  
*Numero di poli | Number of poles* **2P**  
*Corrente nominale | Rated current* **32 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001ML

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **11369**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **11369**  
*Numero di poli | Number of poles* **2P**  
*Corrente nominale | Rated current* **40 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo B / type B**

AR.K001MM

*Marca | Trade mark* **Schneider Electric**  
*Riferimento di tipo | Type reference* **21087**  
*Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference* **21087**  
*Numero di poli | Number of poles* **1P**  
*Corrente nominale | Rated current* **40 A**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current* **tipo C / type C**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K0009J    BTL.030100.DA1Q    Diritti serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari |  
IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar  
installation    2

  
IMQ S.p.A.