

Innovatieve & geconnecteerde Altivar snelheidsregelaars & softstarters

	Snelheidsregelaars				Softstarters
Processen <ul style="list-style-type: none"> Mijnbouw, mineralen & metalen Marine Voedsel & dranken Water & afvalwater Olie & Gas Power Plants 	Vloeistof behandeling <p>Altivar Process 600</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor wandmontage 0,75...315 kW 200...690 V Voor integratie in kast 0,75...1200 kW 380...690 V Oplossingen op maat - vloerstaand 0,75...1200 kW 200...690 V 	Industriële processen <p>Altivar Process 900</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor wandmontage 0,75...315 kW 200...690 V Voor integratie in kast 0,75...1200 kW 380...690 V Oplossingen op maat - vloerstaand 0,75...1200 kW 200...690 V 	Middenspanning <p>Altivar 6000</p> <ul style="list-style-type: none"> 300...20000 kW 2,4...13,8 kV 	Middenspanning – UL <p>Altivar 1260 UL</p> <ul style="list-style-type: none"> 700...6500 HP 4,16 kV 	Industriële processen & Utility <p>Altistart 48</p> <ul style="list-style-type: none"> 17...1200 A 208...690 V <p>Altistart 22</p> <ul style="list-style-type: none"> 17...590 A 208...600 V
Machines <ul style="list-style-type: none"> Hijzen Materiaal behandeling Textiel Materiaal bewerking Verpakking 	Commerciële toestellen <p>Altivar 12</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,18...4 kW 100...240 V 	Eenvoudige/Geavanceerde machines <p>Altivar 320B/C</p> <ul style="list-style-type: none"> Book/compact formaat 0,18...15 kW 200...600 V <p>Altivar 320W</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoge beschermingsgraad IP65/66 0,18...7.5 kW 200...500 V 	Hoog-performante machines <p>Altivar 340</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,18...75 kW 380...480 V 	Eenvoudige machines <p>Altistart 01</p> <ul style="list-style-type: none"> 3...85 A 110...480 V 	
Gebouwen <ul style="list-style-type: none"> Pompen Lift Ventilatoren & Compressoren 	Liften <p>Altivar LIFT</p> <ul style="list-style-type: none"> 4...22 kW 200...480 V 	HVAC & Pompen <p>Altivar 212</p> <ul style="list-style-type: none"> IP21 0,75...75 kW 200...480 V IP55 0,75...75 kW 380...480 V 			
Hernieuwbare energie <ul style="list-style-type: none"> Zonne-energie 	Irrigatie & Utility <p>Altivar 312 Solar</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,18...15 kW 200...500 V 				