



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	002584-TSE-19/04
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	10.08.2021
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	10.08.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KEÇİLİKÖYOSB MAH. ZEKİ ŞAİROĞLU CAD. SCHNEIDER NO:13 YUNUSEMRE MANİSA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ZENMAC MAKINA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED SİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AOSB MAH. 10013 SK. NO:12 CIGLI İZMİR İZMİR / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	002584-TSE-19/03
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	schneider electric
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1/A1 / 18.12.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ADI : DONANIMLI KABLO KANAL SİSTEMİ (CTS)  
MODELİ : ULTRA SERİSİ  
SICAKLIĞA GÖRE :  
- EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI : -25 °C  
- EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI : -15 °C  
- EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI : +60 °C  
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK : ALEV YAYMAYAN CTS  
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ : ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS  
ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİNE GÖRE : ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS  
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA : IP 40  
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA : İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS,  
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE : ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI,  
DÖŞEMENİN İSLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS' NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA



e-ııızalı/e-signed

27.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(002584-TSE-19/04nolu belge devamı) : SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1/A1 /  
18.12.2013

SIVILAR,  
YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE : BEYAN EDİLMEMİŞ,  
-ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMA: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLAN CTS  
-AMAÇLANAN TESİS KONUMU: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS  
-BOYUTU, TİPİ, TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEMEYE KARŞI DAYANIKLILIK ;  
21X12, TİP 3, 0,5 J  
32X17, 40X17, TİP 3, 1 J  
60X21, 74X21, 101X34, 101X50, 151X50 TİP 3, 2 J  
-ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMA: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS  
-AMAÇLANAN TESİS KONUMU: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS  
-BOYUTU, TİPİ, TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEMEYE KARŞI DAYANIKLILIK ;  
12X7, 12X12, 20X10, 25X40, TİP 1, 0,5 J  
30X15, 30X30, TİP 1, 1 J  
40X60, 80X40, 80X60, 80X80, 100X40, 100X60, 120X60, TİP 1, 2 J  
16X16, 25X16, 25X25, TİP 2, 0,5 J  
40X16, 40X25, TİP 2, 1 J  
40X40, 60X25, 60X40, 60X60, 50X12, 65X48, 77X19, 90X15, TİP 2, 2 J  
80X50, TİP 3, 2 J  
-ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMA: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS  
-AMAÇLANAN TESİS KONUMU: DUVARDA TESPİT EDİLEN VE DÖŞEME İLE DESTEKLENEN CTS  
-BOYUTU, TİPİ, TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEMEYE KARŞI DAYANIKLILIK ;  
70X20, TİP 2, 2 J

ADI : DONANIMLI KABLO KANAL SİSTEMİ (CTS)

MODELİ : ULTRA EASY SERİSİ

SICAKLIĞA GÖRE :

- EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI : -25 °C
- EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI : -15 °C
- EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI : +60 °C

ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK : ALEV YAYMAYAN CTS

ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ : ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS

ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİNE GÖRE : ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS

KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA : IP 40

KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA : İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS,

SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE : ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI,

AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE : DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS,



e-ımalı/e-signed

27.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(002584-TSE-19/04nolu belge devamı) : SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1/A1 /  
18.12.2013

DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA  
SIVILAR,  
YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE : BEYAN  
EDİLMEMİŞ.

-ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMA : DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS

-BOYUTU , TİPİ , TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK

12X7, 12X12, 20X10, 25X40, 30X15, 30X30, TİP 1, 0,5 J

40X60, TİP 1, 1 J

80X60, 80X80, 100X40, 100X60, 120X60, TİP 1, 2J

16X16, 25X16, 25X25, 40X16, 40X25, 40X40, TİP 2, 0,5 J

60X25, 60X40, 60X60, TİP 2, 2 J

80X50, TİP 3, 2 J

-ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMA : DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLAN CTS

-BOYUTU , TİPİ , TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK

101X34, 101X50, 151X50, TİP 3, 2 J



*e-imzalı/e-signed*

27.11.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ls4suzpm> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



3 / 3