



Principales

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Gamme | Domae |
| Nom du produit | DPN Vigi |
| Fonction produit | Disjoncteur différentiel |
| Nom de l'appareil | DPN Vigi |
| Description des pôles | 1P + N |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| Type | Type AC |
| Aptitude au sectionnement | Oui |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| In courant assigné d'emploi | 40 A |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 240 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61009-1 |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Déclenchement magnétique | 5...10 x I _n |
| Sensibilité du différentiel | 300 mA |
| Temporisation | Instantané |
| Pouvoir de coupure | 4500 A I _{cn} à 230 V CA 50 Hz |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | I _{dm} 3000 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61009-1 |
| [Ui] tension d'isolement | 440 V CA 50 Hz |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Signalisation locale | Indication ON/OFF |
| Support de montage | Rail |

| | |
|-------------------------------|--|
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Poids | 0,19 kg |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Type de raccordement | Bornes type tunnel0,33...10 mm ² souple Bornes type tunnel0,75...10 mm ² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm pour en amont connexion 13 mm pour en aval connexion |
| Couple de serrage | 2 N.m en amont 2 N.m en aval |
| Protection différentielle | Avec |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Normes | EN 61009-1 EN 61009-2-1 |
| Compatibilité électromagnétique | Insensibilité aux ondes 8/20 µs |
| Température de fonctionnement | -5...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...60 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |