

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307005481

施耐德(北京)中低压电器有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

施耐德(北京)中低压电器有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 施耐德(北京)中低压电器有限公司
生产者地址: 北京市大兴区北京经济技术开发区凉水河二街2号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 施耐德(北京)中低压电器有限公司
生产企业地址: 北京经济技术开发区凉水河二街2号

联系人: 邹积军
电话: 010 65039999-9034
电子邮箱: jijun.zou@se.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-04
自我声明地点: 北京
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005481

产品系列、型号、规格:

Compact NSX400/630F/N/H/S/L, NSU400/630F/N/H, NSX400/630F/N/H SG, NSX400/630F B/N B; 详细参数请见附件

联系人: 邹积军
电话: 010 65039999-9034
电子邮箱: jijun.zou@se.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-04
自我声明地点: 北京
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005481

产品系列、型号、规格(附件):

型号: Compact NSX400/630F/N/H/S/L, NSU400/630F/N/H,
NSX400/630F/N/H SG, NSX400/630F B/N B;
额定绝缘电压(Ui): 800V;
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
额定工作电压(Ue): NSX:F/F B/N/N B/H:220/240VAC, 380/415VAC, 660/690VAC;
F/N/H SG:220/240VAC, 380/415VAC, 660/690VAC;
S/L: 220/240VAC, 380/415VAC;
NSU F/H: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690V;
NSU N: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690V;
额定电流(In): 热磁式: 400A,500A,600A ;配电保护型: 250A,400A,630A; 马达保护型:
320A,500A;
过电流脱扣器类型: 热磁式/电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=100%Icu, Ics=50%Icu (H, H SG:AC660/690V) ;
额定极限短路分断能力(Icu):
NSX400/630F: 40kA (AC 220/240V), 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630N: 85kA (AC 220/240V), 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630H: 100kA (AC 220/240V), 70kA (AC 380/415V), 20kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630S: 120kA (AC 220/240V), 100kA (AC 380/415V) ;
NSX400/630L: 150kA (AC 220/240, AC380/415V) ;
NSU400/630F: 40kA (AC 220/240V), 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSU400/630N: 85kA (AC 220/240V), 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSU400/630H: 100kA (AC 220/240V), 70kA (AC 380/415V), 20kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630F SG: 40kA (AC 220/240V), 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630N SG: 85kA (AC 220/240V), 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630H SG: 100kA (AC 220/240V), 70kA (AC 380/415V), 20kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630F B: 40kA (AC 220/240V), 36kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
NSX400/630N B: 85kA (AC 220/240V), 50kA (AC 380/415V), 10kA (AC 660/690V) ;
使用类别:A; 适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
极数: 热磁式: 3P,4P (NSX F/N/S/H/L)
配电保护型: 3P, 4P(NSX F/F B/N/N B/H/S/L, NSU F/N/H, NSX F SG/N SG/H SG);
马达保护型: 3P(NSX F/F B/N/N B/H, NSX F SG/N SG/H SG)
配用的辅助触头: 4NO/4NC
约定发热电流(Ith): 6A;
型号规格: AC-12: 24V/6A, 48V/6A, 110V/6A, 220/240V/6A, 380/440V/6A;
AC-15: 24V/6A, 48V/6A, 110V/5A, 220/240V/4A, 380/440V/2A;
DC-12: 24V/6A, 48V/2.5A, 110V/0.6A, 250V/0.3A;
DC-14: 24V/1A, 48V/0.2A, 110V/0.05A, 250V/0.03A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构: AC110V-230V, AC400V, DC24V, DC110V-220V 及下表

NSU630MT220ACX	电动操作机构 AC 220-240V 50/60Hz 208-277 60Hz 用于 NSU630
NSU630MT380ACX	电动操作机构 AC 380-415V 50/60Hz 用于 NSU630

联系人: 邹积军
电话: 010 65039999-9034
电子邮箱: jijun.zou@se.com
指定签字人: 周贺文

自我声明时间: 2021-03-04

自我声明地点: 北京

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005481

产品系列、型号、规格(附件):

NSU630MT024DCX	电动操作机构 24V DC 用于 NSU630
NSU630MT250DCX	电动操作机构 250V DC 用于 NSU630
LV432640	电动操作机构 AC 110-130V 50/60Hz MT400-630
LV432641	电动操作机构 AC 220-240V 50/60Hz 208-277 60Hz MT400-630
LV432642	电动操作机构 AC 380-415V 50/60Hz MT400-630
LV432643	电动操作机构 DC 24-30V MT400-630
LV432645	电动操作机构 DC 110-130V MT400-630
LV432646	电动操作机构 DC 250V MT400-630
LV432652	带通信功能的电动操作机构 AC 220-240V 50/60Hz MT400-630
LV432639	电动操作机构 48-60 V 50/60 Hz AC
LV432644	电动操作机构 48-60 V DC
LV432647	电动操作机构 440-480 V 60 Hz AC

型号解释:

NSX/NSU

□

□

塑料外壳式断路器
NSX: 全球市场
NSU: 中国供电局市场
NSX F SG, N SG, H SG: 行业专用
NSX F B, N B: 长期战略房地产行业

电流段:
400A, 630A
额定电流:
配电保护型:
250A, 400A, 630A
;
马达保护型:
320A, 500A;
热磁型:
400A, 500A, 630A

分断能力
E, F B, F SG: 36KA/415V
N, N B, N SG: 50KA/415V
H, H SG: 70KA/415V
S: 100KA/415V
L: 150KA/415V
NSX: F, F B, N, N B, H, S, L
NSU: F, N, H
NSX: F SG, N SG, H SG

注:

- 1、F 型为同一产品, N、H 型为同一产品, S、L 型为同一产品, 仅标志有区别。
- 2、NSX F SG 与 NSX F 型, NSX N SG 与 NSX N 型, 及 NSX H SG 与 NSX H 型均为同一产品, 仅标志有区别。
- 3、NSU 与 NSX 系列为同一产品, 仅标志不同。
- 4、F 与 F B 型为同一产品, N 与 N B 型为同一产品, 仅标志有区别。

联系人: 邹积军
电话: 010 65039999-9034
电子邮箱: jijun.zou@se.com
指定签字人: 周贺文

自我声明时间: 2021-03-04
自我声明地点: 北京
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005481

产品系列、型号、规格(附件):

安全件变更:

序号和名称	变更前	变更后
增加热磁式脱扣器	过电流脱扣器形式: 电子式	过电流脱扣器形式: 热磁式/电子式

联系人: 邹积军
电话: 010 65039999-9034
电子邮箱: jijun.zou@se.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-04

自我声明地点: 北京

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。