



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305642926

认证委托人名称及地址

上海施耐德低压终端电器有限公司
上海市闵行区瓶安路 1319 号

生产者名称及地址

上海施耐德低压终端电器有限公司
上海市闵行区瓶安路 1319 号

生产企业名称及地址

上海施耐德低压终端电器有限公司
上海市闵行区瓶安路 1319 号

产品名称和系列、型号、规格

辅助触头

A9A26924 iOF, A9A26904 iOF , A9A26927 iSD, A9A26907 iSD , A9A26929 OF/SD+OF,
A9A26909 OF/SD+OF ; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 17 日 有效期至：2029 年 06 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305642926

证书附页：第 1 页 共 4 页

A9A26924 iOF, A9A26904 iOF
A9A26927 iSD, A9A26907 iSD
A9A26929 OF/SD+OF, A9A26909 OF/SD+OF
Ui:415V;Uimp: 4kV;Ith: 6A;
AC-12:Ue/Ie: 415V/3A, 240V/6A;
DC-12:Ue/Ie:130V/1A, 60V/1.5A, 48V/2A, 24V/6A;
IP20;

A9AT26934 iOF
Ui:415V;Uimp: 4kV;Ith: 6A;
AC-12:Ue/Ie: 415V/3A, 240V/6A;
DC-12:Ue/Ie:130V/1A, 60V/1.5A, 48V/2A, 24V/6A;
IP20;

A9NT26934 OF
Ui:415V;Uimp: 4kV;Ith: 6A;
AC-12:Ue/Ie: 415V/3A, 240V/6A;
DC-12:Ue/Ie:130V/1A, 60V/1.5A, 48V/2A, 24V/6A;
IP20;

A9AT26924 iOF
Ui:500V;Uimp: 4kV;
Ue: 24V~110VDC;Ith:50mA;
DC-12 and DC-13: Ie: 2mA~50mA;
DC-14: Ie: 2mA~10mA;
IP20;

A9NT26924 OF
Ui:500V;Uimp: 4kV;
Ue: 24V~110VDC;Ith:50mA;
DC-12 and DC-13: Ie: 2mA~50mA;
DC-14: Ie:2mA~10mA;
IP20;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010305642926


证书附页: 第 2 页 共 4 页


A9A26934 iOF, A9N26934 OF, A9AT26926 iOF
 Ui:500V(A9A26934 iOF, A9N26934 OF),400V(A9AT26926 iOF);Uimp:4kV;
 Ith:4A;
 AC-12:24V/3A, 48V/3A, 110/127V/3A, 220/250V/3A;
 AC-13:24V/2A, 48V/1.5A, 110/127V/1A, 220/250V/1A;
 AC-14:24V,48V, 110/127V, 220/250V/Limite to 72VA;
 AC-15: 24V/2A, 48V/1.5A, 110/127V/1A, 220/250V/1A;
 DC-12:24V/4A, 48V/1.5A, 110/127V/0.4A, 220/250V/0.2A;
 DC-13:24V/1.5A, 48V/0.6A, 110/127V/0.2A, 220/250V/0.1A;
 DC-14:24V/0.4A, 48V/0.1A, 110/127V/0.02A, 220/250V/0.01A;
 IP20;


A9N26917 SD
 Ui:415V;Uimp: 4kV
 AC-12: Ue/Ie: 24-250V/2mA-100mA;
 DC-12: Ue/Ie: 24-220V/2mA-100mA;
 Ith: 100mA;
 IP20;

型号的解释:

A9A26924 i OF

 OF - 状态指示接点 open/close function
 i - 系列 range acronym
 商品号 commercial reference

A9A26927 i SD

 SD - 报警接点 Alarm function
 i - 系列 range acronym
 商品号 commercial reference

A9A26929 OF/SD+OF

 OF - 状态指示接点 open/close function
 OF/SD -可在状态指示和报警指示之间切换 switchable OF or SD function
 商品号 commercial reference

A9AT26934 i OF

 OF - 状态指示接点 open/close function
 i - 系列 range acronym
 商品号 commercial reference

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305642926

证书附页：第 4 页 共 4 页

A9A26904 i OF

OF - 状态指示接点 open/close function
i - 系列 range acronym
商品号 commercial reference

A9A26907 i SD

SD - 报警接点 Alarm function
i - 系列 range acronym
商品号 commercial reference

A9A26909 OF/SD+OF

OF - 状态指示接点 open/close function
OF/SD - 可在状态指示和报警指示之间切换 switchable OF or SD function
商品号 commercial reference

A9N26917

SD

SD - 报警接点 Alarm function
商品号 commercial reference

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司