



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642809

**认证委托人名称及地址**

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区瓶安路 1319 号

**生产者名称及地址**

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区瓶安路 1319 号

**生产企业名称及地址**

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区瓶安路 1319 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作保护元件

Vigi iC65 ELM; Vigi iC65-S ELM; Vigi iC60 ELM; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.21-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 12 月 10 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 14 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642809

证书附页: 第 1 页 共 2 页

Vigi iC65 ELM;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V (2P), AC400V(3P, 4P);

In≤25A, ≤40A, ≤63A, IΔ n=0.03A, AC 型;

In≤63A, IΔ n=0.1A, 0.3A, AC 型/A 型;

In≤63A, IΔ n=0.3A, AC 型/A 型/S 型;

In≤25A, In≤40A, ≤63A, IΔ n=0.03A; A 型;

In≤25A, ≤40A, ≤63A, IΔ n=0.03A; F 型;

电磁式; IΔ m: 500A(≤40A), 630A(≤63A);

极数: 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;

Vigi iC65-S ELM;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V (2P), AC400V(3P, 4P);

In≤25A, ≤40A, ≤63A; IΔ n=0.03A; AC 型/A 型;

In≤63A, IΔ n=0.3A; AC 型/A 型;

电磁式; IΔ m: 500A(≤40A), 630A(≤63A);

极数: 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;

Vigi iC60 ELM;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V (2P), AC400V(3P, 4P);

In≤63A; IΔ n=0.03A, 0.1A, 0.3A; A 型;

In≤63A; IΔ n=0.3A; A 型/S 型;

电磁式; IΔ m: 630A;

极数: 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;

配合用小型断路器:

CCC 证书号: 2024010307635322;

CCC 证书号: 2024010307631411;

CCC 证书号: 2024010307658097;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642809

证书附页: 第 2 页 共 2 页

<u>Vigi iC65</u>	<u>ELM</u>	<u>100</u>	<u>AC</u>	<u>S /</u>	<u>2</u>	<u>63</u>	
							额定电流: 25A, 40A, 63A
							极数: 2P, 3P, 4P
							S: 延时型漏电保护性能
							AC: 交流型; A: 脉动直流型; F: 复合型
							漏电脱扣电流: 30: 30mA; 100: 100mA; 300: 300mA
							电磁式
							Vigi: 漏电保护功能; iC65: iC65 系列断路器
							iC65-S: iC65-S 系列断路器

  

<u>Vigi iC60</u>	<u>ELM</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>S /</u>	<u>2</u>	<u>63</u>	
							额定电流: 63A
							极数: 2P, 3P, 4P
							S: 延时型漏电保护性能; 无: 非延时型
							A: 脉动直流型;
							漏电脱扣电流: 30: 30mA; 100: 100mA; 300: 300mA
							电磁式
							Vigi: 漏电保护功能; iC60: iC60 系列断路器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司