



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642809

**认证委托人名称及地址**

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区瓶安路 1319 号

**生产者名称及地址**

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区瓶安路 1319 号

**生产企业名称及地址**

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区瓶安路 1319 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作保护元件

Vigi iC65 ELM, Vigi iC65-S ELM; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.21-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 14 日 有效期至: 2029 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642809

证书附页: 第 1 页 共 2 页

Vigi iC65 ELM;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V (2P), AC400V(3P, 4P);

In≤25A, ≤40A, ≤63A, IΔn=0.03A, AC型;

In≤63A, IΔn=0.1A, 0.3A, AC型/A型;

In≤63A, IΔn=0.3A, AC型/A型/S型;

In≤25A, In≤40A, ≤63A, IΔn=0.03A; A型;

In≤25A, ≤40A, ≤63A, IΔn=0.03A; F 型;

电磁式; IΔm: 500A(≤40A), 630A(≤63A);

极数: 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;

Vigi iC65-S ELM;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230/400V (2P), AC400V(3P, 4P);

In≤25A, ≤40A, ≤63A; IΔn=0.03A; AC型/A型;

In≤63A, IΔn=0.3A; AC型/A型;

电磁式; IΔm: 500A(≤40A), 630A(≤63A);

极数: 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;

配合用小型断路器:

CQC证书号: CQC2010010307440211;

CQC证书号: CQC2014010307684919;

CQC证书号: CQC2010010307453019;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642809

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

<u>Vigi iC65</u>	<u>ELM</u>	<u>100</u>	<u>AC</u>	<u>S /</u>	<u>2</u>	<u>63</u>	
							额定电流: 25A, 40A, 63A
							极数: 2P, 3P, 4P
							S: 延时型漏电保护性能
							AC: 交流型; A: 脉动直流型; F: 复合型
							漏电脱扣电流: 30: 30mA; 100: 100mA; 300: 300mA
							电磁式
							Vigi: 漏电保护功能; iC65: iC65 系列断路器
							iC65-S: iC65-S 系列断路器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司