



**Mureva Styl,**  
eenvoudig briljant



[se.com/be](https://se.com/be)

Life Is On

**Schneider**  
Electric



## Trendy design

1

### Polarwit

Discreet, ideaal voor een moderne en elegante omgeving.

2

### Antracietgrijs

Stijlvol en past perfect in kantoren, garages, lofts en tuinen.



## Vol van innovatie

1

### Slimme LED-technologie

Een technologie die comfort en veiligheid garandeert en het eenvoudig maakt om het stopcontact terug te vinden in het donker. Het geeft ook aan dat alles nog goed werkt.

2

### Een doorzichtig afdekplaatje

Een doorzichtig afdekplaatje vervangt het ondoorzichtige afdekplaatje, waardoor een schakelaar niet meer wordt verward met een stopcontact.





## Een stevig en robuust ontwerp

Alle producten in het Mureva Styl-gamma zijn bestand tegen alle weeromstandigheden, stof en oplosmiddelen.

1

### Waterdicht

Op een vuurtoren, in de tuin of op het terras, Mureva Styl schakelaars en stopcontacten zijn ontworpen om de meest barre omstandigheden te overleven. Duurzaam materiaal dat gemaakt is tegen wind en regen!

2

### Bestand tegen stof en oplosmiddelen

Het materiaal van de schakelaar en het stopcontact zijn behandeld voor beide kleuren om te garanderen dat ze geen stof of vuil opnemen in uw garage of schuur.



## Eenvoudige installatie

1

### Innovatieve montage ...

Een eenvoudig te installeren inzetstuk, zonder hulp van tools. Dit resulteert in kostbare tijdswinst.

2


### ... die u meer ruimte geeft

Veel ruimte voor een eenvoudige installatie.



### EN:

Componenten worden versterkt met stevige mechanisme-fittingen, stijve behuizingen en frames, evenals een waterdicht membraanzegel achteraan.

	Omschrijving	Polarwit	Antraciet grijs
			
<b>Volledige producten</b>			
	Wisselschakelaar Opbouw IP55	<b>MUR39021</b>	<b>MUR35021</b>
	Wisselschakelaar + LED controlelamp IP55		<b>MUR35024</b>
	Wisselschakelaar Inbouw met klauwen IP55	<b>MUR39721</b>	
	Wisselschakelaar + wandcontactdoos IP55		<b>MUR36025</b>
	Dubbele wisselschakelaar IP55		<b>MUR35022</b>
	Kruisschakelaar IP55		<b>MUR35023</b>
	Drukknop IP55	<b>MUR39026</b>	<b>MUR35026</b>
	Drukknop + LED controlelamp IP55		<b>MUR35028</b>
	Dubbelpolige schakelaar IP55		<b>MUR35033</b>
	Mechanische vertragingsschakelaar IP55	<b>MUR39067</b>	<b>MUR35067</b>
	Wandcontactdoos IP55 1-voudig Opbouw met klapdeksel	<b>MUR39030</b>	<b>MUR35031</b>
	Wandcontactdoos IP55 1-voudig Opbouw met klapdeksel schroeven		<b>MUR36030</b>
	Wandcontactdoos IP55 2-voudig Opbouw met klapdeksel	<b>MUR36027</b>	<b>MUR36028</b>
	Wandcontactdoos IP55 3-voudig Opbouw met klapdeksel	<b>MUR36039</b>	<b>MUR36037</b>
<b>Modulair - Wandcontactdozen</b>			
	Wandcontactdoos inzetstuk + klapdeksel IP55	<b>MUR39133</b>	<b>MUR36133</b>
	Wandcontactdoos inzetstuk + klapdeksel IP55 schroeven		<b>MUR38030</b>
<b>Modulair - Schakelaars</b>			
	Wisselschakelaar inzetstuk	<b>MUR39723</b>	<b>MUR37021</b>
	Wisselschakelaar inzetstuk + LED controlelamp	<b>MUR39024</b>	<b>MUR35025</b>
	Dubbele wisselschakelaar inzetstuk	<b>MUR39022</b>	<b>MUR35019</b>
	Kruisschakelaar inzetstuk	<b>MUR39023</b>	<b>MUR35020</b>
	Dubbelpolige schakelaar inzetstuk I/O opdruk	<b>MUR39033</b>	<b>MUR35034</b>
	Drukknop inzetstuk	<b>MUR39027</b>	<b>MUR35027</b>
	Drukknop inzetstuk + LED controlelamp	<b>MUR39127</b>	<b>MUR35127</b>
	Drukknop inzetstuk + labelhouder	<b>MUR39129</b>	<b>MUR34029</b>
	Drukknop rolluik inzetstuk		<b>MUR35042</b>
	Dubbele drukknoop inzetstuk		<b>MUR35326</b>
	Dubbele drukknoop inzetstuk + LED controlelamp		<b>MUR35228</b>
	Sleutelschakelaar inzetstuk 2 standen		<b>MUR35062</b>
	Sleutelschakelaar inzetstuk 3 standen		<b>MUR35061</b>
	Noodschakelaar inzetstuk draaiknop		<b>MUR35053</b>
	Noodschakelaar inzetstuk Sleutel		<b>MUR35052</b>

	Omschrijving	Polarwit	Antraciet grijs
			
	<b>Modulair - Toebehoren voor schakelaars</b>		
	Afwerkingsset enkele toets met controlevenster voor lampje	<b>MUR39204</b>	<b>MUR34204</b>
	Afwerkingsset enkele toets met symbool lamp	<b>MUR39202</b>	<b>MUR34202</b>
	Afwerkingsset enkele toets met symbool bel	<b>MUR39201</b>	<b>MUR34201</b>
	Afwerkingsset enkele toets met labelveld	<b>MUR39203</b>	<b>MUR34203</b>
	Afwerkingsset dubbele toets met controlevenster voor lampje	<b>MUR39205</b>	<b>MUR34205</b>
	<b>Modulair - Behuizingen</b>		
	Inbouwdoos 1-voudig IP55	<b>MUR39107</b>	<b>MUR34107</b>
	Inbouwdoos 1-voudig IP55 klauwen	<b>MUR39108</b>	<b>MUR34108</b>
	Inbouwdoos 2-voudig IP55 horizontaal	<b>MUR39101</b>	<b>MUR34101</b>
	Inbouwdoos 2-voudig IP55 verticaal	<b>MUR39151</b>	<b>MUR34151</b>
	Inbouwdoos 3-voudig IP55 horizontaal	<b>MUR39109</b>	<b>MUR34109</b>
	Opbouwdoos 1-voudig IP55	<b>MUR39911</b>	<b>MUR37911</b>
	Opbouwdoos 2-voudig IP55 horizontaal	<b>MUR39914</b>	<b>MUR37914</b>
	Opbouwdoos 2-voudig IP55 verticaal	<b>MUR39912</b>	<b>MUR37912</b>
	Opbouwdoos 3-voudig IP55 horizontaal	<b>MUR39913</b>	<b>MUR37713</b>
	<b>Modulair - Toebehoren</b>		
	Kabeldoorvoer 1 kabel/buis - 10 stuks	<b>MUR39008</b>	<b>MUR35008</b>
	Kabeldoorvoer 3 kabels - 10 stuks	<b>MUR39007</b>	<b>MUR35007</b>
	Rode lens voor E14 lamp	<b>MUR34526</b>	
	E14 Gloeilamp 230V te gebruiken voor referentie <b>MUR34526</b>	<b>MUR34555</b>	
	E14 LED Lamp 230V te gebruiken voor referentie <b>MUR34526</b>	<b>MUR34556</b>	
	LED Blauw kabel 0,15 mA 250V	<b>S520291</b>	
	LED Blauw kabel 0,15 mA 250V	<b>S520292</b>	
	Adapter-veer voor omschakeling schakelaar naar drukknop	<b>S520299</b>	
	Afdichtingsmembraan	<b>MUR34007</b>	
	Schroefgatafdekking - 10 stuks		<b>MUR34206</b>
	Labelsheet bel lamp sleutel - 10 stuks	<b>MUR34004</b>	
	Adapter voor Unica schakelmateriaal	<b>MUR39106</b>	<b>MUR35106</b>
	Uitgang voor kabels	<b>MUR37933</b>	<b>MUR37931</b>

## Mureva Styl, het waterdichte gamma.

Mureva Styl vindt stopcontacten en schakelaars opnieuw uit met een stijlvol design, maximale robuustheid en eenvoudige installatie.

### De innovaties:

- Smart LED-technologie voor een eenvoudige **lokalisatie** in het donker.
- Een **transparant** afdekplaatje om gemakkelijk de schakelaar en het stopcontact te identificeren.
- **Beschermde** behuizing in de meest barre omstandigheden.

