



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304660742

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

无锡普洛菲斯电子有限公司
江苏省无锡市汉江路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

ATS22C11Q,ATS22C11S6,ATS22C11S6U,ATS22C14Q,ATS22C14S6,ATS22C14S6
U,ATS22C17Q,ATS22C17S6,ATS22C17S6U; 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304660742

证书附页: 第 1 页 共 1 页

ATS22C11Q,ATS22C11S6,ATS22C11S6U,
ATS22C14Q,ATS22C14S6,ATS22C14S6U,
ATS22C17Q,ATS22C17S6,ATS22C17S6U

Ui:600V;

Ue: Q 系列: AC230V~440V;

S6/S6U 系列: AC208V~600V;

Ith:

ATS22C11Q, ATS22C11S6, ATS22C11S6U: 110A

ATS22C14Q, ATS22C14S6, ATS22C14S6U: 140A

ATS22C17Q, ATS22C17S6, ATS22C17S6U: 170A

Ie:

ATS22C11Q, ATS22C11S6, ATS22C11S6U: 110A

ATS22C14Q, ATS22C14S6, ATS22C14S6U: 140A

ATS22C17Q, ATS22C17S6, ATS22C17S6U: 170A

Pe:

ATS22C11Q: 30kW(230V),55kW(440V);

ATS22C14Q: 37kW(230V),75kW(440V);

ATS22C17Q: 45kW(230V),90kW(440V);

ATS22C11S6, ATS22C11S6U: 30kW(230V),75kW(500V);

ATS22C14S6, ATS22C14S6U: 37kW(230V),90kW(500V);

ATS22C17S6, ATS22C17S6U: 45kW(230V),110kW(500V);

AC-53a;

3P;

外壳防护等级: IP20

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304660742

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

无锡普洛菲斯电子有限公司
江苏省无锡市汉江路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

ATS22C11Q,ATS22C11S6,ATS22C11S6U,ATS22C14Q,ATS22C14S6,ATS22C14S6
U,ATS22C17Q,ATS22C17S6,ATS22C17S6U; 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304660742

证书附页: 第 1 页 共 1 页

ATS22C11Q,ATS22C11S6,ATS22C11S6U,
ATS22C14Q,ATS22C14S6,ATS22C14S6U,
ATS22C17Q,ATS22C17S6,ATS22C17S6U

Ui:600V;

Ue: Q 系列: AC230V~440V;

S6/S6U 系列: AC208V~600V;

Ith:

ATS22C11Q, ATS22C11S6, ATS22C11S6U: 110A

ATS22C14Q, ATS22C14S6, ATS22C14S6U: 140A

ATS22C17Q, ATS22C17S6, ATS22C17S6U: 170A

Ie:

ATS22C11Q, ATS22C11S6, ATS22C11S6U: 110A

ATS22C14Q, ATS22C14S6, ATS22C14S6U: 140A

ATS22C17Q, ATS22C17S6, ATS22C17S6U: 170A

Pe:

ATS22C11Q: 30kW(230V),55kW(440V);

ATS22C14Q: 37kW(230V),75kW(440V);

ATS22C17Q: 45kW(230V),90kW(440V);

ATS22C11S6, ATS22C11S6U: 30kW(230V),75kW(500V);

ATS22C14S6, ATS22C14S6U: 37kW(230V),90kW(500V);

ATS22C17S6, ATS22C17S6U: 45kW(230V),110kW(500V);

AC-53a;

3P;

外壳防护等级: IP20

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司