

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980303000268

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 时间继电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
生产企业地址: Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000268

产品系列、型号、规格:

RE48A(型号解释详见附录); Uimp:4kV; Ui:250V; Ith:5A; Ue/Ie: AC-15:AC240V/1.5A; DC-13:DC30V/2A; IP20

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000268

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

RE48A	CV	12MW
I	II	III

I: 产品系列 Product Range	RE48A: 时间继电器 Timing Relay
II: 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	- CV: 非对称闪光继电器 asymmetrical flashing relay - MH: 延时继电器两个功能 time delay relay 2 functions - ML: 延时继电器两个功能 time delay relay 2 functions - TM: 通电延时时间继电器 on-delay timing relay
III: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	- 12MW: 12-240 V DC / 24-240 V AC - 13MW: 12-240 V DC / 24-240 V AC

产品型号 Product Model No.	PCBA号No.	描述 Description
RE48ACV12MW	79302424 02	基板Base PCBA fitted with Relay-Tyco: RT*25005, 2 C/O 8A 5V
	79340107 01	正面Front PCBA
	79340108 01	背面Rear PCBA
RE48AMH13MW	79302317 01	基板Base PCBA fitted with Relay-Fujitsu: FTR-LYCA005*, 1 C/O 6A 5V
	79340106 01	正面Front PCBA
	79340109 01	背面Rear PCBA
RE48AML12MW	79302415 02	基板Base PCBA fitted with Relay-Tyco: RT*25005, 2 C/O 8A 5V
	79340106 01	正面Front PCBA
	79340108 01	背面Rear PCBA
RE48ATM12MW	79302414 00	基板Base PCBA fitted with Relay-Tyco: RT*25005, 2 C/O 8A 5V
	79340105 01	正面Front PCBA


生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000268

产品系列、型号、规格(附件):

79340109 01	背面Rear PCBA
-------------	-------------

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



Handwritten signature: 竺晓梅

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。