



# 产品认证证书

证书编号: CQC2014010303743696

申请人名称及地址

施耐德电气(中国)有限公司上海分公司  
上海市普陀区绥德路669号

制造商名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam(V049531)  
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka  
Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、规格、型号

控制继电器

RM22,RM35: Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:250V/3A; DC-13:Ue/Ie:24V/2A; Ith:8A; IP20; 详细  
型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月25日 有效期至: 2024年10月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: \_\_\_\_\_

陆楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372614



# PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2014010303743696

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch  
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam (V049531)  
JI Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai  
Beduk – Batam, Indonesia

## PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Control Relay  
RM22, RM35: Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:250V/3A; DC-13:Ue/Ie:24V/2A; Ith:8A; IP20;

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

## TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification  
rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Aug.25,2020

Valid until: Oct.28,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing  
certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: \_\_\_\_\_

Lu Mei



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China  
<http://www.cqc.com.cn>

C 0372614



# 产品认证证书

附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010303743696

纸号: 372614

型号解释:

RM22	JA	1	2	MR
I	II	III	IV	V

I: 产品系列 Product Range	RM22: 控制继电器 Control Relay			
II: 控制和监控功能 Control & Monitoring Function	TG: 3 相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost) TA: 3 相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 不对称 Asymmetrical) TU: 3 相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 欠压 Under-voltage) TR: 3 相 Phase (顺序 Sequence, 故障 Lost, 欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage) UA: 单相 Single Phase (欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage, 单个设置 Individual setting) UB: 单相 Single Phase (欠压 Under-voltage, 过压 Over-voltage, 窗口设置 Windows setting) JA: 单相 Single Phase (欠流 Under-current, 过流 Over-current, 单个设置 individual setting) LA: 液位 Liquid Level (通过电阻探针 Through Resistive Probe, 可调灵敏度范围 Adjustable Sensitivity Range) LG: 液位 Liquid Level (通过电阻探针 Through Resistive Probe, 固定灵敏度范围 Fix Sensitivity Range)			
III: 输出 Output	1: 一个触点 1 contact 2: 两个触点没有可调节的延时 2 contacts without adjustable time delay 3: 两个触点可调节的延时 2 contacts with adjustable time delay			
IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	三相电压 3 Phase Voltage	单相电压 Single Phase Voltage	单相电流 Single Phase Current	液位 Liquid Level
	0: 208V...480V 1: 200V...240V 2: 220V... 40V 3: 380V...480V 4: -	- 50mV...5V 1V...100V 15V...500V 80V...300V	- 4mA...1A - - -	- 5kΩ...100kΩ 0.25kΩ...1MΩ - -
V: 电源 Power Supply	MR: 24-240 Vdc/Vac MT: 380-415 Vac Blank: 与输入相同 same as input			

注: 延时功能未经验证

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010303743696

纸号: 372614

RM35	JA	3	2	MR
I	II	III	IV	V

I: 产品系列 Product Range	RM35: 控制继电器 Control Relay			
II: 控制和监控功能 Control & Monitoring Function	JA: 单相 Single Phase (欠流 Under-current, 过流 Over-current, 单个设置 individual setting)			
III: 输出 Output	3: 两个触点可调节的延时 2 contacts with adjustable time delay			
IV: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	三相电压 3 Phase Voltage	单相电压 Single Phase Voltage	单相电流 Single Phase Current	液位 Liquid Level
	1: - 2: -	- -	- 0.15A...1.5	- -
V: 电源 Power Supply	MR: 24-240 Vdc/Vac MT: 380-415 Vac Blank: 无 non			

注: 延时功能未经验证

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>