

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010304267781

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	塔灯 XVG;Ui:250V;Uimp:4kV;Ue:220-240V 50/60Hz;最大节数:3;IP23,IP40,IP53,IP42(详见电气参数表);型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010304267781

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

$\frac{XVG}{I}$	$\frac{M}{II}$	$\frac{2}{III}$	$\frac{S}{IV}$	$\frac{M}{V}$	$\frac{E}{VI}$	$\frac{A}{VII}$
I -	产品系列号 XVG Product model number XVG					
II -	额定电压: Rated Voltage: 220 - 240 V ac					
III -	LED 单元数量: Number of LED units: 1-1 LED 单元 unit 2-2 LED 单元 units 3-3 LED 单元 units					
IV -	蜂鸣器功能: Buzzer function: S - 有安装蜂鸣器 空白 Blank - 没有安装蜂鸣器					
V -	安装类型和方法: Mounting type and method: T - 直接铝管安装 direct aluminum tube mounting W - 基座安装 base mount H - 铝管安装和固定板 aluminum tube mounting and fixing plate M - 铝管安装和可折叠支架 aluminum tube mounting and foldable bracket 空白 - 铝管安装和 L 型支架 Blank - aluminum tube mounting and L-bracket					
VI -	照明类型: Lighting type: F - 闪烁 Flashing 空白 Blank - 稳定 Steady					
VII -	安装杆长度: Length of mounting pole: A - 100 mm 空白 Blank - 250 mm					



中国质量认证中心