

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010304266569

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2023年03月01日

委托人名称 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路669号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric France
及生产地址 Zone Industrielle N°3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

产品名称和系列、规格、型号 按钮开关及指示灯
XB4F..., XB5F...; Ui:ZBE101:600V,ZBE102:500V;Uimp:6kV;Ith:10A;AC-15 : Ue/Ie:AC240V/3A;DC-13 : Ue/Ie:DC250V/0.27A;外壳防护等级:IP66;指示灯: Ue: 24VDC,110...120VAC, 230...240VAC;安装孔径 Φ : 30mm; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号：CQC2019010304266569

纸 号：

型号解释：

A. 按钮

产品系列：	按钮头形式	位置类型及数量	按钮头颜色或标记	触头模块类型
I	II	III	IV	V

I-	产品系列名称： XB4F - 完整按钮：镀铬或黑色金属固定卡箍 XB5F - 完整按钮：塑料固定卡箍
II-	按钮头形式： A- 平头 D- 标准手柄选择开关头，或拨动开关或电位计头 G- 带钥匙选择开关 J- 长柄选择开关 L- 凸出

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010304266569

第 2 页 共 4 页

纸 号:

III-	<p>对于型号 D, 1 位数字表示位置类型及数量</p> <ul style="list-style-type: none">2- 2 位锁定3- 3 位锁定4- 2 位, 其中 1 位弹簧返回5- 3 位, 其中 2 位弹簧返回 <p>对于型号 J, 1 位数字表示位置类型及数量</p> <ul style="list-style-type: none">2- 2 位锁定3- 3 位锁定5- 3 位, 其中 2 位弹簧返回 <p>对于型号 G, 1 位数字表示位置类型及数量:</p> <ul style="list-style-type: none">0- 3 位锁定, 其中 3 位可拔2- 2 位, 左侧可拔3- 3 位, 中间位可拔4- 2 位, 两侧可拔6- 2 位, 右侧弹簧返回左侧, 左侧可拔 <p>对于型号 A,L: 空白</p>
IV-	<p>按钮头颜色及标记仅对于 A,L 型, 其他型号此位为空白</p> <p>1 位数表示非标记的操作头颜色:</p> <ul style="list-style-type: none">1- 白2- 黑3- 绿4- 红5- 黄6- 蓝 <p>3 位数表示按钮头标记, 例如:</p> <ul style="list-style-type: none">331- “I” 白色在绿色背景334- 黑箭头在白色背景335- 白箭头在黑色背景432- “O” 白色在红色背景 <p>颜色选型以产品目录为准</p>
V-	<p>触头模块:</p> <ul style="list-style-type: none">1- NO (ZBE101)2- NC (ZBE102)3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101)5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102) <p>完整按钮中使用的触头模块以产品目录为准</p>

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2019010304266569

第 3 页 共 4 页

纸 号:

B. 指示灯						
产品系列	指示灯电压		指示灯颜色			
I	II		III			
I-	产品系列 XB4FV - 指示灯, 镀铬或黑色金属固定卡箍 XB5FV - 指示灯, 塑料固定卡箍					
II-	指示灯电压 G- AC110-120V (LED) M- AC230-240V (LED)					
III-	指示灯颜色 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝					
C. 带灯按钮						
产品系列	按钮头形式	操作头形状	选择开关位置	按钮头颜色	灯的电压	触点模块
I	II	III	IV	V	VI	VII
I-	产品系列: XB4F - 成品, 镀铬或黑色金属固定卡箍, 圆头 XB5F - 成品, 塑料固定卡箍, 圆头					
II-	按钮头形式 K- 旋转头 W- 按钮头					
III-	操作头形状 1- 标准手柄选择开关 (仅对于 K 系列) 3- 平头 (仅对于 W 系列)					
IV-	选择开关位置 (仅对于 K 系列) 2- 2 位, 固定 3- 3 位, 固定 对于 W 系列产品, 此位为空白					
V-	按钮头颜色 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 橙 6- 蓝 颜色选型以产品目录为准					
VI-	灯的电压 B- 24V AC/DC G- 110...120V AC M- 230...240V AC					
VII	触点模块 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102)					

注: 产品型号后可能添加 C0,C1.....来定制卡箍圆环表面颜色, 不改变产品本身安全及电子兼容等性能。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2019010304266569

第 4 页 共 4 页

纸 号：

D.子部件（非完整产品）

产品系列	子部件类型...
I	II

I-	产品系列： ZB4F - XB4F 系列产品的子部件 ZB5F - XB5F 系列产品的子部件
II-	A...,D...,G...,H...,J...,L...S...- 按钮头 V...- 指示灯头 K...,W...- 带灯按钮头

注：供替换或定制化的子部件，非完整产品，不改变产品本身安全及电子兼容等性能

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心