

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304269738

发证日期: 2022年07月20日

有效期至: 2031年12月16日

**委托人名称** 上海施耐德工业控制有限公司  
**及注册地址** 上海市普陀区绥德路 629 号

**制造商名称** Schneider Electric Industries SAS  
**及注册地址** 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**生产企业名称** Schneider Electric Industries S. A.  
**及生产地址** ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
LC1D40A, LC2D40A, LC1D50A, LC2D50A, LC1D65A, LC2D65A, LC1D80A, LC2D80A, LC1DT60A, LC1DT80A; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304269738

第 1 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1D40A, LC2D40A, LC1D50A, LC2D50A, LC1D65A, LC2D65A, LC1D80A, LC2D80A, LC1DT60A, LC1DT80A ;  $U_i$  : 690V ;  $U_{imp}$  : 6kV ;

LC1D40A , LC2D40A :

AC-1 :  $U_e/I_e$  : 230/400/440/500/690V/60A ;

AC-3 :  $U_e/I_e$  : 230V/38A , 400V/35A , 440V/40A , 500V/33A , 690V/32A ;

AC-3e :  $U_e/I_e$  : 230V/38A , 400V/35A , 440V/40A , 500V/33A , 690V/32A ;

AC-4 :  $U_e/I_e$  : 230V/38A , 400V/35A , 440V/40A , 500V/33A , 690V/21A ;

$I_{th}$  : 60A ;

3P ;

LC1D50A , LC2D50A :

AC-1 :  $U_e/I_e$  : 230/400/440/500/690V/80A ;

AC-3 :  $U_e/I_e$  : 230V/51A , 400V/41A , 440V/50A , 500V/44A , 690V/35A ;

AC-3e :  $U_e/I_e$  : 230V/51A , 400V/41A , 440V/50A , 500V/44A , 690V/35A ;

AC-4 :  $U_e/I_e$  : 230V/51A , 400V/41A , 440V/50A , 500V/33A , 690V/21A ;

$I_{th}$  : 80A ;

3P ;

LC1D65A , LC2D65A :

AC-1 :  $U_e/I_e$  : 230/400/440/500/690V /80A ;

AC-3 :  $U_e/I_e$  : 230V/61A , 400V/55A , 440V/65A , 500V/53A , 690V/39A ;

AC-3e : 230V/61A , 400V/55A , 440V/65A , 500V/53A , 690V/39A ;

AC-4 :  $U_e/I_e$  : 230V/61A , 400V/55A , 440V/50A , 500V/33A , 690V/21A ;

$I_{th}$  : 80A ;

3P ;

LC1D65A6BDS304 :

AC-1 :  $U_e/I_e$  : 230/400/440/500/690V /91A ;

AC-3 :  $U_e/I_e$  : 230V/61A , 400V/55A , 440V/65A , 500V/53A , 690V/39A ;

AC-3e :  $U_e/I_e$  : 230V/61A , 400V/55A , 440V/65A , 500V/53A , 690V/39A ;

AC-4 :  $U_e/I_e$  : 230V/61A , 400V/55A , 440V/50A , 500V/33A , 690V/21A ;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2008010304269738

第 2 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

Ith : 91A ( 50°C );

3P ;

LC1D80A , LC2D80A :

AC-1 : Ue/Ie : 230/400/440/500/690V/80A ;

AC-3 : Ue/Ie : 230V/80A , 400V/80A , 440V/66A , 500V/53A , 690V/39A ;

AC-3e : Ue/Ie : 230V/61A , 400V/55A , 440V/66A , 500V/53A , 690V/39A ;

AC-4 : Ue/Ie : 230V/61A , 400V/55A , 440V/50A , 500V/33A , 690V/21A ;

Ith : 80A ;

3P ;

LC1DT60A :

AC-1 : Ue/Ie : 230/400/440/500/690V /60A ;

Ith : 60A ;

4P ;

LC1DT80A :

AC-1 : Ue/Ie : 230/400/440/500/690V /80A ;

Ith : 80A ;

4P ;

Us :

50Hz : AC12V , 24V , 42V , 48V , 230V ;

60Hz : AC24V ;

50/60Hz : AC24V , 32V , 42V , 48V , 100V , 110V , 115V , 120V , 127V , 200V , 208V ,

220V , 230V , 240V , 277V , 380V , 400V , 415V , 440V , 480V , 500V ,

575V , 600V , 660V , 690V ;

DC : 12V , 24V , 36V , 48V , 60V , 72V , 110V , 125V , 220V , 250V , 440V;

电子式线圈 :

DC : 24V ;

50Hz/60Hz/DC : 24-60V , 48-130V , 100-250V ;

外壳防护等级 : IP20 ( 仅正面 );



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304269738

第 3 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

配用的辅助触头:(本体)

Ith:10A;

AC-15 : Ue/Ie:120V/6A , 690V/1.04A ;

DC-13 : Ue/Ie:125V/1.1A , 600V/0.2A ;

弹簧卡接线:

Ith:10A ;

AC-15 : Ue/Ie:120V/6A , 400V/1.8A ;

DC-13 : Ue/Ie:125V/1.1A , 250V/0.55A

1NO1NC 1A,250V/0.55A

型号的解释:

LC1	D65	A	6	—	BD	S304
I	II	III	IV	V	VI	VII



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304269738

第 4 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

I	产品型号 LC1: 单个接触器 LC2: 可逆接触器
II	规格 D40 (3 极) D50 (3 极) D65 (3 极) D80 (3 极) (不适用直流线圈产品) DT60 (4 极) DT80 (4 极)
III	产品族说明 A: Tesys 系列接触器
IV	接线型式: (主电路 / 控制电路) 空白: 提升式螺钉/螺钉 3: 提升式螺钉/ 弹簧卡 (不适用电子线圈产品) 6: 环型接线片/环型接线片
V	前盖 空白: 标准型 (带前盖) 5: 不带可移前盖
VI	线圈电压代码 见下表:
VII	后缀 空白: 常规产品 S304: 此后缀 S304 仅适用于 LC1D65A6BDS304

注: LC1D65A6BDS304 与 LC1D65A6BD 完全等同, 除了宣称  $I_{th}=91A(50^{\circ}C)$ ,  $I_e(AC-1)=91A$ 。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304269738

第 5 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

附件表 1: 总装配图

规格 Reference	线圈 Coil	主回路 Power / 辅助回路 Control connection	N°
LC1D40A, LC2D40A, LC1D50A, LC2D50A, LC1D65A, LC2D65A, LC1D80A, LC2D80A	ac	提升式螺钉 Everlink / 螺钉 Screw	1727011
	electronic ac/dc	提升式螺钉 Everlink / 螺钉 Screw	NVE7948102
	dc	提升式螺钉 Everlink / 螺钉 Screw	1727012
	ac	提升式螺钉 Everlink / 弹簧卡 Spring	1727190
	dc	提升式螺钉 Everlink / 弹簧卡 Spring	1727191
	ac	环型接线片 Ring Lug / 环型接线片 Ring Lug	1727196
	electronic ac/dc	环型接线片 Ring Lug / 环型接线片 Ring Lug	NVE7948102, 1727196
	dc	环型接线片 Ring Lug / 环型接线片 Ring Lug	1727197
	LC1DT60A, LC1DT80A	ac	提升式螺钉 Everlink / 螺钉 Screw
electronic ac/dc		提升式螺钉 Everlink / 螺钉 Screw	NVE7948102, 1723849
dc		提升式螺钉 Everlink / 螺钉 Screw	1723850
ac		提升式螺钉 Everlink / 弹簧卡 Spring	1723853
dc		提升式螺钉 Everlink / 弹簧卡 Spring	1723854
ac		环型接线片 Ring Lug / 环型接线片 Ring Lug	1723857
electronic ac/dc		环型接线片 Ring Lug / 环型接线片 Ring Lug	NVE7948102, 1723857
dc		环型接线片 Ring Lug / 环型接线片 Ring Lug	1723858



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304269738

第 6 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

线圈代码表 Coil code tables :

交流线圈:

代码	Us(V)	频率	代码	Us(V)	频率
J5	12	50 Hz	E5 (*)	48	50Hz
B5 (*)	24	50Hz	P5 (*)	230	50Hz
D5 (*)	42	50Hz	P7	230	50 / 60Hz
B6	24	60Hz	U7	240	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	W7	277	50 / 60Hz
C7	32	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	R7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	T7	480	50 / 60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz	SC7	575	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	YC7	660	50 / 60Hz
LE7	208	50 / 60Hz	Y7	690	50 / 60Hz
M7	220	50 / 60Hz			



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2008010304269738

第 7 页 共 7 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

直流线圈：

代码	Us(V)	频率
JD	12	DC
BD	24	DC
CD	36	DC
ED	48	DC
ND	60	DC
SD	72	DC
FD	110	DC
GD	125	DC
MD	220	DC
UD	250	DC
RD	440	DC

电子式线圈：

线圈代码	Us (V)	频率
BBE	24	dc
BNE	24-60	50/60Hz and dc
EHE	48-130	50/60Hz and dc
KUE	100-250	50/60Hz and dc

(\*) 注：以上 B5, D5, E5, P5 线圈除了额定频率标称和标牌，分别与 B7, D7, E7, P7 线圈完全等同。



中国质量认证中心