

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307024383

发证日期: 2021年11月18日

有效期至: 2031年11月18日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric Industries Polska Sp. z o. o. ul. Mostowa 19 32-332 Bukowno, Poland
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 GV4L, GV4LE; 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010307024383

第 1 页 共 4 页

纸 号:

GV4L, GV4LE

额定绝缘电压(U_i): 800V;

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;

过电流脱扣器类型: 电磁式

适用频率: 50/60Hz

使用类别: A

极数: 3P

GV4L...B, GV4LE...B:

额定工作电压(U_e): AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V

额定电流(I_n): 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

AC220/240V: 50kA, AC 380/415V: 25kA, AC440V: 20kA, AC500V: 10kA

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 100% I_{cu}

GV4L...N, GV4LE...N:

额定工作电压(U_e): AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660/690V

额定电流(I_n): 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

AC220/240V: 100kA, AC 380/415V: 50kA, AC440V: 50kA, AC500V: 25kA, AC525V: 15kA,
AC660/690V: 8kA

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC2017010307024383

纸 号:

额定运行短路分断能力 (Ics): 100%Icu(AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V)

GV4L...S, GV4LE...S:

额定工作电压 (Ue): AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660/690V

额定电流 (In): 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A

额定极限短路分断能力 (Icu):

AC220/240V: 120kA, AC 380/415V: 100kA, AC440V: 70kA, AC500V: 30kA, AC525V: 18kA, AC660/690V: 10kA

额定运行短路分断能力 (Ics): 100%Icu(AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V)

配用的辅助触头 (1NO1NC):

型号:GV4AE11 (OF/SD)

Ith: 5A;

AC/15: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/5A, 100/127V/4A, 220/240V/3A, 380/440V/2.5A, 660/690V/0.11A;

DC/13: Ue/Ie: 24V/2.5A, 48V/1.2A, 110V/0.35A, 250V/0.05A;

符合附录 N 的电子附件:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010307024383

第 3 页 共 4 页

纸 号:

欠压脱扣器:

型号: MN

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC; 220-240V 50Hz/ 208-240V 60Hz; 277V 60Hz; 380-415V 50Hz; 440-480V 60Hz; 250VDC;

分励脱扣器:

型号: MX

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC; 220-240V 50Hz/ 208-240V 60Hz/ 277V 60Hz/ 250VDC; 380-415V 50Hz/ 440-480V 60Hz

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010307024383

第 4 页 共 4 页

纸 号:

I	II	III	V	IV
Type	Actuation means	Rating	Breaking capacity at 415Vac	Terminal
GV4L: magnetic moulded case circuit breaker	blank : Rotary Handle	02 : 2A	B : 25KA	blank : Everlink terminal
		03 : 3,5A	N : 50KA	
		07 : 7A	S: 100KA	
	E : Toggle	12 : 12,5A		6 : crimp lug terminal
		25 : 25A		
		50 : 50A		
		80 : 80A		
	115 : 115A			

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心