

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307073663

发证日期: 2021年11月12日

有效期至: 2031年11月12日

委托人名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Merlin Gerin Alès
及生产地址 16 Boulevard Charles PEGUY 30319 Ales Cedex

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
C60SP, C60BP, C60BPR ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307073663

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

C60SP, C60BP, C60BPR

额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC240V/415V (1P); AC240V, 415V,440V
(2P,3P,4P);

额定电流(In):见表 1

表 1 额定电流 / Table 1 Rated current

极数 Nr. of poles	类型 Type	额定电流 Rated current (A)																				
		0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
1P	Z	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			
2P	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			
3P	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			
4P	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			

过电流脱扣器类型:热磁式;

额定运行短路分断能力(Ics): 0.75Icu

额定极限短路分断能力(Icu):见表 2



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307073663

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

表 2 额定极限短路分断能力 Rated ultimate short-circuit capacity I_{cu}

Ue	Icu			
	1P	2P	3P	4P
240V AC	10kA	20kA	20kA	20kA
415V AC	3kA	10kA	10kA	10kA
440V AC	/	6kA	6kA	6kA

选择性类别: A;
极数: 1P, 2P, 3P, 4P;
适用频率: 50/60Hz

<u>C60BP</u>	<u>1</u>	<u>D</u>	<u>32</u>
I	II	III	IV



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307073663

第3页 共3页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释

I: 产品型号:

C60BP (端子类型: 隧道式接线端子)

C60BPR (端子类型: 环形接线端子)

C60SP (端子类型: 柱形接线端子)

II: 极数: 1, 2, 3, 4P

III: 脱扣类型:

Z: $I_i = 3I_n \pm 20\%$; B: $I_i = 4I_n \pm 20\%$; C: $I_i = 8,5I_n \pm 20\%$; D / K: $I_i = 12I_n \pm 20\%$ (D=K)

IV: Rated current

0.5,1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,35,40,45,50,63A

I: Family name:

C60BP: with box lug terminals

C60BPR: with ring tongue terminals

C60SP: with pillar terminals

II: Number of poles: 1, 2, 3, 4P

III: Magnetic tripping:

$I_i = 3I_n \pm 20\%$ (Z curve), $I_i = 4I_n \pm 20\%$ (B curve), $I_i = 8,5I_n \pm 20\%$ (C curve), $I_i = 12I_n \pm 20\%$
(D curve = K curve)

IV: Rated current

0.5,1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,35,40,45,50,63A



中国质量认证中心