




Manutenzione / Maintenance



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Model	IPI/K	Battery	h	w	N.M.		M.		N.M.		M.		Kg
					Im	Im	VA	W	VA	W			
OVA48301	65/07	3.2V 1.5Ah LiFePO4	1	10x0.3	210	/	3.2	0.4	/	/	/	0.70	
OVA48302	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	2	10x0.3	180	/	4.2	0.5	/	/	/	0.75	
OVA48303	65/07	3.2V 1.5Ah LiFePO4	1	10x0.3	210	180	3.7	0.4	7.8	3.7	/	0.71	
OVA48304 (*)	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	2	10x0.3	180	160	4.4	0.55	8.0	3.6	/	0.76	
OVA48307 (*)	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	2	10x0.3	270	/	4.2	0.5	/	/	/	0.85	
OVA48308	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	1	10x0.3	300	/	4.2	0.5	/	/	/	0.75	
OVA48309	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	1	20x0.3	480	/	4.1	0.5	/	/	/	0.80	
OVA48311	65/07	9.6V 1.5Ah LiFePO4	2	20x0.3	490	/	5.1	0.65	/	/	/	0.86	
OVA48312	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	1	20x0.3	650	/	4.1	0.5	/	/	/	0.85	
OVA48314 (*)	65/07	6.4V 1.5Ah LiFePO4	1	20x0.3	700	330	4.5	0.55	9.9	4.8	/	0.88	
OVA48316	65/07	6.4V 3.2Ah LiFePO4	1	20x0.3	820	/	4.3	0.55	/	/	/	0.87	
OVA48317	65/07	6.4V 3.2Ah LiFePO4	2	20x0.5	800	/	4.9	0.6	/	/	/	0.74	
OVA48318	65/07	6.4V 3.2Ah LiFePO4	1	20x0.5	1000	/	4.9	0.6	/	/	/	0.74	



(*) Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC.

SMALTIMENTO
Il cassetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.


DISPOSAL
The crossed out wheelee bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tel : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.schneider-electric.com


Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione.
Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione.
This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards.
The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.

EXIWAY SMARTLED IP65 CE


OVA48301	OVA48311
OVA48302	OVA48312
OVA48303	OVA48314
OVA48304	OVA48316
OVA48307	OVA48317
OVA48308	OVA48318
OVA48309	



Dimensioni / Dimensions



Ingresso cavi/tubo / Cable/pipe entry




IST002820-Ed.00-09/2018


Installazione / Installation

					OVA53163
				✓	Ø 16/20 mm
		✓	✓		Ø 16/20 mm
				✓	Ø 20 mm (*)
				✓	Ø 16 mm (A)
		✓	✓		

(*) Rimozione completa del bimatereale
(*) Full removal of the bi-injection




Collegamenti / Connections




Ricarica / Recharge

⚠ Attendere 12 ore affinché il prodotto sia operativo (ricarica)
Wait 12 hours to have a working product (charged)



Test di durata / Duration test



Test funzionale / Functional test




Segnalazioni / Signalling



Pulsante 2-10 sec / Button 2-10 sec.

		Fisso / Steady	Lento / Slow	Veloce / Fast
	Fisso / Steady	Lento / Slow		
	OK	NO OK		



	Errore di collegamento del telecomando. Remote control connection error.
	Batteria scollegata / Guasto di autonomia Battery not connected / Duration fault
	Guasto funzionale. Functional fault
	Test inibito o test funzionale non eseguito per più di 4 settimane oppure test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane. Test inhibited or functional test not done for more than 4 weeks or duration test not done for more than 52 weeks.