



LCIE

# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE  
DOMESTIQUE

**LCIE N° : NF012\_3072**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
35, rue Joseph Monier  
92500 RUEIL-MALMAISON  
FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)**  
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n  
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA  
ESPAGNE

Produit :  
*Product:*

**Socle fixe de prise de courant pour installations fixes**  
*Socket-outlet for fixed-electrical installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / *Series* : UNICA  
Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Voir Annexe / *See Annex*

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

CBTC n° CB ES1982 / TR CEL-1362/17-1, 17PS061A10,  
17PS017A17, 17PS017A18  
Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° 172904-766238

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_1622 du/of 25/07/2018. Mise à jour de la liste des composants/update the list of components, Ajout de référence(s) produit/addition of product references, Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 08/11/2021

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**Julien Gauthier**  
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation  
N° S-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Base + Capot avec ou sans alimentation USB / Main part + Cover with or without USB power supply

Gamme Series	Référence Reference	Base Main part	Capot Cover	Alimentation USB USB Power supply	Caractéristiques Features
Unica	NU-015--	NU-015--	GDE90079 02 + NNZ26459 02	NNZ59354	Avec alimentation USB / with USB power supply <ul style="list-style-type: none"> <li>• type C, Input: 220-250 V~ 50/60 HZ 0,3 A /</li> <li>• Output: 5.0 V DC, 2.1 A, 10.5 W</li> </ul> La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits / Moving engagement face, at rest, is flush with the top of the well
	NU-015--E				Avec alimentation USB / with USB power supply <ul style="list-style-type: none"> <li>• type C, Input: 220-250 V~ 50/60 HZ 0,3 A /</li> <li>• Output: 5.0 V DC, 2.1 A, 10.5 W</li> </ul> La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits / Moving engagement face, at rest, is flush with the top of the well Position neutre sur la borne droite / Neutral position on the right terminal
Unica	NU-052--	NU-052--	QGH53239 02	---	La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits / Moving engagement face, at rest, is flush with the top of the well
	NU-052--E				La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits / Moving engagement face, at rest, is flush with the top of the well Position neutre sur la borne droite / Neutral position on the right terminal
	NU-052--T		NVE66210 02		La face d'engagement mobile, au repos, affleure le haut du puits / Moving engagement face, at rest, is flush with the top of the well Capot à dents / Cover with teeth
Unica	NU-059--	NU-059--	NVE66792 02	---	---
	NU-059--E		Position neutre sur la borne droite / Neutral position on the right terminal		
	NU-059--T		QGH53240 02		Capot à dents / Cover with teeth

**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	2P + Earth (I)
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	16 A 250 V~
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable / <i>rewirable</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	bornes sans vis (rigide et souple) <i>screwless (rigid and flexible)</i>
Couleur <i>Colour</i>	toutes couleurs <i>any colours</i>
Socles / <i>socket-outlets</i>	
Socles multiples / <i>multiple socket-outlets</i>	6 A : /
Nombre de socles / <i>number of socket-outlets</i>	16 A : /
Obstureurs <i>Pins</i>	Solide <i>Solid</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	Encastré <i>flush-type</i>
Procédé d'installation <i>Method of installation</i>	conception A <i>design A</i>

## Accessoires / Accessories : Cadre support / Supporting frames

Référence de type Type reference	Nombre d'éléments Number of elements	Information complémentaire Additional information
NU7002	1 gang	Universal
NU7002P		
NU7004PC	2 gangs or 4 modules	Rectangular-Divisible with accessory gang divider NVE6944902
NU7006C	3 gangs, 6 or 8 modules	
NU7008C	4 gangs or 10 modules	
NU7103	3 modules	Rectangular
NU7103P		
NU7104	4 modules	
NU7892	---	Accessory claws for NU7002

## Accessoires / Accessories : Enjoliveurs / Cover-plates

Référence de type Type reference	Nombre d'éléments Number of elements	Information complémentaire Additional information	Gamme Series
NU2002--	1 gang	Universal	Unica Studio
NU2004--	2 gangs		
NU2006--	3 gangs		
NU2008--	4 gangs		
NU2010--	5 gangs		
NU2101--	1 module	Rectangular	
NU2102--	2 modules		
NU2103--	3 modules		
NU2104--	4 modules		
NU2802--	1 gang	Universal	
NU2804--	2 gangs		
NU2806--	3 gangs		
NU2808--	4 gangs		
NU2814--	4 modules	Rectangular-Divisible	
NU4002--	1 gang	Universal	Unica Pro
NU4004--	2 gangs		
NU4006--	3 gangs		
NU4008--	4 gangs		
NU4110--	10 modules	Rectangular-Divisible	
NU4114--	4 modules		
NU4116--	6 modules		
NU4118--	8 modules		
NU6002--	1 gang	Universal	Unica Pure
NU6004--	2 gangs horizontal		
NU6004V--	2 gangs vertical		
NU6006--	3 gangs		
NU6008--	4 gangs		

## Accessoires / Accessories : Boîtes de montage en saillie / Surface mounting boxes

Référence de type Type reference	Nombre d'éléments Number of elements	Information complémentaire Additional information
NU8002--	1 gang	Unica Studio
NU8004--	2 gangs or 4 modules	
NU8006--	3 gangs	
NU8402--	1 gang	Unica Pro
NU8404--	2 gangs or 4 modules	
NU8406--	3 gangs, 6 or 8 modules	