

LCIE N° : NF012_3829

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL-MALMAISON
France

Site de fabrication :
Factory:

MERTEN GmbH (N°B963AP)
Fritz-Kotz-Strasse, 8
51674 WIEHL
Allemagne

Produit :
Product:

Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for household and similar fixed-electrical installation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

MERTEN

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°149914-707167A, 149914-707167B, 149914-707167C,
173685-769039
CBTC n° DE1-36807 / TR 32200-1610-0061/85765

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_1324 du/of 25/10/2017. Mise à
jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the
evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/03/2023

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer


LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Bases

Référence / Reference	Fonction / Pattern number	Organe de manœuvre / Actuating member	Caractéristiques / Rating
3112	2	bascule / rocker	20 AX 250 V~
3113	3	bascule / rocker	16 AX 400 V~
3119	3x1	bascule / rocker	16 AX 250 V~

Ouverture des contacts / Contact opening	ouverture normale / normal gap
Méthode de montage / Method of mounting	encastré / flush-type
Méthode d'installation / Method of installation	conception A / design A
Type des bornes / Type of terminals	à vis (rigide et souple) / screw-type (rigid and flexible)

Organe de manœuvre / Actuating member

		System Basic	System M	System Design	System Design D-Life (Thermoplast)	System Design D-Life (Metal)	Aqua-design (IP44)	Panzer
Avec marquage 0/1 / With marking 0/1	IP20	310	4331	4121	NHA2920802	NHA2921802	3431	3113/313
Porta étiquette / Label holder	IP20	310	4333	4123	NHA5192402	NHA2921802	3439	---
Avec fenêtre / With cut-out	IP20	310	4338	4118	NHA5192902	NHA5200502	3438	---
Pour interrupteur double / For double switch	IP20	3105	4335	4125	NHA5192302	NHA5195802	3435	---
Pour interrupteur double, avec marquage 0/1 / For double switch, with marking 0/1	IP20	---	4335	4125	NHA5192302	NHA5195802	3435	---
Pour interrupteur triple / For triple switch	IP20	---	3119	---	---	---	---	---
Avec marquage 0/1 / With marking 0/1	IP44	---	4331	4121	NHA2920802	NHA2921802	---	---
Avec fenêtre avec joint / With cut-out with gasket set	IP44	---	4331	4118	NHA5192902	NHA5200502	---	---

Plaques de recouvrement / Cover plates

Poste Gang	System Basic	System M																					
		M-Plan II	M-Plan			M-Plan Metal	M-Plan Real Glass	M-Plan Real Wood	Atelier-M	M-Smart			1 M			Elegance				M-Creativ	M-Pure / M-Pure Decor		
		(H)	(H)	(H)	(H)(*)	(V)(*)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)(*)	(V)(*)	(H)	(H)(*)	(V)(*)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
1	3941	4881 + 5124	4861	4861	---	4751	4891	4051	3881	4841	4841	---	3891	3891	---	4021	4031	4041	4051	4010-35	4010-36	4010-36	---
2	3942	4882 + 5125	4862	4862	4862	4752	4892	4052	3882	4842	4842	4842	3892	3892	3892	4022	4032	4042	4052	4020-35	4020-36	4020-36	4020-36
3	3943	4883 + 5126	4863	4863	4863	4753	4893	4053	3883	4843	4843	4843	3893	3893	3893	4023	4033	4043	4053	4030-35	4030-36	4030-36	4030-36
4	3944	---	4864	---	---	4754	4894	4054	3884	4844	4844	4844	3894	3894	3894	4024	4034	4044	4054	4040-35	4040-36	4040-36	4040-36
5		---	4865	---	---	4755	4895	4055	3885	4845	4845	4845	3895	3895	3895	4025	4035	4045	4055	4050-35	4050-36	4050-36	4050-36
2(w)		---	4888	---	---	4758	4878	4058	3888	4842	---	---	3898	---	---	---	---	---	---	4025-35	4025-36	---	---
3(w)		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4035-35	---	---	---

Poste Gang	System M - Exxact									
	Basic		Design		Solid		Solid Glass	Combi	Primo	
	(V)	(V)(***)	(V)	(V)(***)	(V)	(V)(***)	(V)	(V)	(V)	(V)(***)
1	BBV49550	BBV49550	BBV49558	BBV49558	BBV49558	BBV49558	S1A45091	BBV49575	BBV49583	BBV49583
2	BBV49551	BBV49551	BBV49559	BBV49559	BBV49559	BBV49559	S1A45092	BBV49576	BBV49584	BBV49584
3	BBV49552	BBV49552	BBV49561	BBV49561	BBV49561	BBV49561	S1A45094	BBV49577	BBV49587	BBV49587
4	BBV49553	---	---	---	BBV49589	---	S1A45092	BBV49578	BBV49585	---
5	BBV49554	---	---	---	---	---	---	BBV49580	BBV49586	---
2x2	---	---	---	---	---	---	---	---	BBV49590	---
2x3	---	---	---	---	---	---	---	---	BBV49595	---

Poste Gang	System Design							Panzer		Anti vandalism	Aqua Design	Compact					
	Artec	Antik	Fläche	Trancet	D-Life	D-Life Metal		D-Life Glass/Stone		(H)	(H)	(H)	(H)(**)	(H)	(H)		
	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)		(H)		(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)		
1	4811	4831	3981	4821	NHA2920502	1x NHA2923102		NHA2922102		3801	4801	4801	4011	4531	4551	4651	4781
2	4812	4831	3982	4822	NHA2920602	2x NHA2923302		NHA2922402		3802	4802	4802	4012	4532	---	---	4782
3	4813	4831	3983	4823	NHA5191402	2x NHA2923302	1x NHA2923502	NHA5195402		3803	4803	4803	4013	4533	---	---	4783
4	4814	4831	3984	4824	NHA5191602	2x NHA2923302	2x NHA2923502	NHA5195502		---	---	---	4014	4534	---	---	---
5	4815	4831	3985	---	NHA2920702	2x NHA2923302	3x NHA2923502	NHA2922702		---	---	---	---	4535	---	---	4784
2(w)	4819	4838	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(w) without centerpiece
(H) montage horizontal / horizontal mounting
(V) montage vertical / vertical mounting
(*) avec porte étiquette / with label holder
(**) avec ou sans vis / with and without screw