



การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
สำหรับผลิตภัณฑ์

PowerLogic™ & EasyLogic™



se.com/th

Life Is On

Schneider
Electric



ส่วนประกอบ LV PFC + อุปกรณ์ LV เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

PowerLogic™ & EasyLogic™

ธุรกิจด้านการตรวจสอบคุณภาพกำลังไฟฟ้า (Power Quality) และการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor Correction) ต่างเลือกใช้ PowerLogic™ และ EasyLogic™ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างมีเอกลักษณ์ส่งมอบให้ลูกค้าในธุรกิจไฟฟ้า

แบรนด์ทั้งสองมีชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านคุณภาพ และได้รับการยกย่องในแวดวงอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ยิ่งทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพ และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามแบรนด์ใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ คุณสมบัติ หน้าที่การทำงาน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ PowerLogic™ และ EasyLogic™

VarPlus Can Capacitor
VarPlus Detuned Reactor
VarPlus Logic Controller

PowerLogic™

PowerLogic™ PFC Capacitor
PowerLogic™ PFC Detuned Reactor
PowerLogic™ PFC Controller

EasyCan Capacitor
VarLogic RT Controller
Varplus Max Detuned Reactor

EasyLogic™

EasyLogic™ PFC Capacitor
EasyLogic™ PFC Controller
EasyLogic™ PFC Detuned



ส่วนประกอบ LV PFC + อุปกรณ์ LV
ซึ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ PowerLogic™ และ EasyLogic™

PowerLogic™

ปรับปรุงประสิทธิภาพตัวประกอบกำลังอย่างชาญฉลาด



- ส่วนประกอบได้ผ่านการทดลองและตรวจสอบ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพสูงสุด
- ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง โดย ultra-low loss detuned reactors
- PowerLogic™ PFC Controller ให้คุณสามารถเข้าถึง ความสามารถในการควบคุมขั้นสูง



EasyLogic™

ทางเลือกร่างๆ ในการประหยัดพลังงาน



- กลุ่มผลิตภัณฑ์ EasyLogic™ PFC Capacitor ได้ผ่านการทดสอบ IEC60834 – Part 1 & 2
- ช่วยปรับลดการสูญเสียพลังงานมากถึง 30%
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

se.com/th

Life Is On

Schneider
Electric

Capacitor PowerLogic™ PFC (VarPlus Can)	รหัสสินค้า	Detuned reactor PowerLogic™ PFC	รหัสสินค้า
4.2 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCH042A050B24	230V 50HZ 6.5KVAR 210HZ	LVR05065A23T
5.4 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCH054A065B24	230V 50HZ 25KVAR 210HZ	LVR05250A23T
10.9 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCH109A130B24	400V 50HZ 100KVAR 135HZ	LVR14X00A40T
13.1 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCH131A157B24	400V 50HZ 100KVAR 190HZ	LVR07X00A40T
2.5 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH025A030B40	400V 50HZ 100KVAR 210HZ	LVR05X00A40T
5 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH050A060B40	400V 50HZ 12,5KVAR 135HZ	LVR14125A40T
7.5 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH075A090B40	400V 50HZ 12,5KVAR 190HZ	LVR07125A40T
10.4 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH104A125B40	400V 50HZ 12,5KVAR 210HZ	LVR05125A40T
15 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH150A180B40	400V 50HZ 25KVAR 135HZ	LVR14250A40T
20 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH200A240B40	400V 50HZ 25KVAR 190HZ	LVR07250A40T
25 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH250A300B40	400V 50HZ 25KVAR 210HZ	LVR05250A40T
30 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH300A360B40	400V 50HZ 50KVAR 135HZ.	LVR14500A40T
40 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH400A480B40	400V 50HZ 50KVAR 190HZ	LVR07500A40T
50 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCH500A000B40	400V 50HZ 50KVAR 210HZ	LVR05500A40T
5 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH050A060B44	400V 50HZ 6,5KVAR 135HZ	LVR14065A40T
7.5 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH075A090B44	400V 50HZ 6,5KVAR 190HZ	LVR07065A40T
10 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH100A120B44	400V 50HZ 6,5KVAR 210HZ	LVR05065A40T
15 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH150A180B44	690V 50HZ 100KVAR 190HZ	LVR07X00A69T
20 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH200A240B44	690V 50HZ 100KVAR 210HZ	LVR05X00A69T
25 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH250A300B44	690V 50HZ 12.5KVAR 190HZ	LVR07125A69T
40 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH400A480B44	690V 50HZ 12.5KVAR 210HZ	LVR05125A69T
50 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCH500A000B44	690V 50HZ 25KVAR 190HZ	LVR07250A69T
5 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH050A060B52	690V 50HZ 50KVAR 190HZ	LVR07500A69T
10.6 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH100A120B52	690V 50HZ 50KVAR 210HZ	LVR05500A69T
12.5 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH125A150B52		
15.4 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH154A185B52		
20 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH200A240B52	PowerLogic™ PFC Controller	รหัสสินค้า
25 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH250A300B52	6 STEP OUTPUT	VPL06N
40 kVAR 520 VAC (3 phase)	BLRCH400A480B52	12 STEP OUTPUT	VPL12N

Capacitor EasyLogic™ PFC (EasyCan)	รหัสสินค้า	Detuned reactor EasyLogic™ PFC	รหัสสินค้า
2.7 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCS027A033B24	12.5 kVAR 210Hz (4.2) 5.67% 50Hz 400V	LVR05125A40LO
6.3 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCS063A075B24	25 kVARr 210Hz (4.2) 5.67% 50Hz 400V	LVR05250A40LO
8.3 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCS083A100B24	50 kVAR 210Hz (4.2) 5.67% 50Hz 400V	LVR05500A40LO
10.9 kVAR 240 VAC (3 phase)	BLRCS109A130B24	100 kVAR 210Hz (4.2) 5.67% 50Hz 400V	LVR05X00A40LO
1 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS010A012B40	12.5 kVAR 190Hz (3.8) 7% 50Hz 400V	LVR07125A40LO
2 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS020A024B40	25 kVAR 190Hz (3.8) 7% 50Hz 400V	LVR07250A40LO
3 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS030A036B40	50 kVAR 190Hz (3.8) 7% 50Hz 400V	LVR07500A40LO
5 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS050A060B40	100 kVAR 190Hz (3.8) 7% 50Hz 400V	LVR07X00A40LO
7.5 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS075A090B40	25 kVAR 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V	LVR14250A40LO
10.4 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS104A125B40	50 kVAR 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V	LVR14500A40LO
15 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS150A180B40	100 kVAR 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V	LVR14X00A40LO
20 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS200A240B40		
25 kVAR 400 VAC (3 phase)	BLRCS250A300B40		
3 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS030A036B44		
5 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS050A060B44		
7.5 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS075A090B44		
10.1 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS100A120B44		
15 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS150A180B44		
20 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS200A240B44		
25 kVAR 440 VAC (3 phase)	BLRCS250A300B44		



Life Is On

Schneider
Electric

se.com/th

mySchneider app



ติดต่อขอใบเสนอราคา
ผ่าน mySchneider ได้แล้ววันนี้

Schneider Electric Thailand

Head Office: Rungrojthanakul Building, 1st, 10th and 11th floor,
46, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang Sub- District, Huay Kwang District, Bangkok, 10310 THAILAND
Tel. : +66 2 617 5500
Fax : +66 2 617 5501

Customer Care Center: +66 2 617 5555
Email: customercare.th@schneider-electric.com