



Refacciones con alta
disponibilidad en stock

se.com/mx

Schneider
Electric

En **Schneider Electric** seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Sabemos que la rapidez en la entrega de refacciones es clave para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Por ello, **hemos implementado mejoras para reducir los tiempos de entrega**, asegurando que **el listado de Anexo 1 refacciones estén normalmente disponibles en stock**. Con esta iniciativa buscamos atender las necesidades de nuestros clientes con mayor agilidad y eficiencia.

Contacte a los Ingenieros de **Schneider Electric**, para que puedan brindarle un mejor asesoramiento sobre la actualización de puntos críticos.

Anexo 1

Rango de producto(s)	Referencia comercial	Helios Code	Descripción
SM6 24kV&36kV	SPK0019SM6	PSIBS	Juego de 3 deflectores de barras estándar
SM6 24kV&36kV; RM6	51071816C1	PSIBS	Kit Motor 110-125 VCD 127 VCA
SM6 24kV	3731940	PSIBS	Kit de enclavamiento mecánico y adaptación,
SM6 24kV; RM6	SPK982250	PSIBS	Motor Reductor
SM6 24kV	51070334A1	PSIBS	Kit de puesta a tierra, eclavamiento mecánico, pulsador de motorizacion.
SM6 24kV	9015462A1	PSIBS	Bloques de contactos de señalización, 380W, interior.
SM6 24kV&36kV; RM6	SPK29743211EE	PSIBS	Fusibles 10 A, sin retardo, para motor 24 VCC
LF1-LF2-LF3; SF1	51072122C1	PPIBS	Motor SF, LF 110 - 127 VCA/ VCC
LF1-LF2-LF3; SF1 - SF Set	SPK888516A	PPIBS	Enclavamiento SF, LF, bloqueo de posición abierta, enclavamiento mecánico
SM6 24kV	SPK3729741	PSIBS	Kit de tornillería conexión de cables 3 cables
SM6 24kV	SPK0017SM6	PSIBS	Manija de operación
SM6 24kV	9017951B1	PSIBS	Resistencia calefactora sin transformador
SM6 24kV; SF1 - SF Set; R400- R400D	SPKAAV86887	PPIBS	Cerradura con llave plana
LF1-LF2-LF3; SF1 - SF Set; Evolis 24	SPK888407	PPIBS	Boton pulsador de cierre color negro IEC
LF1-LF2-LF3; SF1 - SF Set; Evolis 24	SPK888408	PPIBS	Boton pulsador de apertura color rojo IEC
FS1 - SF Set; Evolis 24	0732826B	PPIBS	Kit de botones pulsadores Apertura, Cierre, colores Verde y rojo respectivamente ANSI
SF1 - SF Set	SPK0003SFS	PPIBS	Bobina de disparo 24 - 32 VCC, 110-120 VCA, 50 W, 160 VA.

SF1 - SF Set	SPK887191HE	PPIBS	Bobina de disparo 24 - 32 VCC, 110-120 VCA, 50 W, 160 VA.
LF1-LF2-LF3; SF1 - SF Set	SPK889705BL	PPIBS	Bobina de disparo 120 VCD
SM AirSet	SPKCGB630	PSIBS	Transformador de corriente CBG 630A
Masterpact NW	SPK33035	PPIBS	Bobina de apertura / Cierre 100- 130 VCA/VCD
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33661	PSIBS	Bobina de apertura /cierre 100-130 VCA / VCC para interruptor Montaje Fijo
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33670	PPIBS	Bobina de minima tensión 100-130 VCA / VCC
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33684	PPIBS	Temporizador, unidad de retraso no ajustable, 100-130 VCD/VCA
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK47080	PSIBS	Contacto auxiliar PF
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK47081	PPIBS	Contacto auxiliar, listo para cerrar, nivel bajo PF
Masterpact NW	SPK47893	PSIBS	Motor Reductor 100-130 VCA
Masterpact NW	SPK47940	PSIBS	Manivela de carga
Masterpact NW	SPK47944	PPIBS	Manivela de operación
Masterpact NW; Easypact EXE	SPK48536	PPIBS	Kit de bloqueo de interruptor
Masterpact NW	SPK48603	PPIBS	Kit de puerta para interruptor tipo extraible
Masterpact NW	SPK48605	PPIBS	Cubierta para interruptor Masterpact NW
Masterpact NW; Easypact EXE; Premset	SPK64922	PPIBS	bloque de 4 contactos auxiliares, nivel estanday y bajo
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33579	PPIBS	Sensor externo para retorno defuente a tierra
Masterpact NW; Masterpact NT; Masterpact MTZ	SPKLV454442	PPIBS	Fuente de alimentación AD. Tensión Entrada 100-125 VCD Tensión salida 24 VCD
Masterpact NW; Masterpact NT; Masterpact MTZ	SPKLV454443	PPIBS	Fuente de alimentación AD. Tensión Entrada 100-125 VCA Tensión salida 24 VCD
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK47059	PPIBS	Unidad de proteccion Micrologic 6.0P
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33034	PPIBS	Bobina de apertura y cierre 48 -60 VCD, 48 VCA
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33170	PPIBS	1 Contacto auxiliar Normalmente Abierto / Normalmente Cerrado
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33542	PPIBS	Calibrador ajuste de corriente 0.4 a 1.0 IEC
Masterpact NW	SPK47849	PPIBS	bloque de terminales auxiliares para interruptor tipo removible NW
Masterpact MTZ	LV847849SP	PPACB	bloque de terminales de 3 hilos para interruptores tipo removible MTZ2/3
Masterpact MTZ	LV847893SP	PPACB	Motor eléctrico 100-130 VCA MCH para interruptor MTZ 2/3

Masterpact MTZ	LV847940SP	PPACB	Mango de carga por resorte para interruptor MTZ MTZ 2/3
Masterpact MTZ	LV847944SP	PPACB	Manivela de inserción/extracción
Masterpact MTZ	LV864922SP	PPACB	Bloque de conatctos de indicacion ON/OFF, 4 contactos conmutados 6A, 240 VCA
Masterpact NW NEMA	S48493	PPACB	Bobina de disparo MX1 / XF, para interruptor tipo removible Voltaje 100- 130 VCA / VCD
Masterpact NW; Masterpact NT; Masterpact MTZ	SPK29352	PPIBS	Controlador automatico para interruptor NW, 48 - 440 VCA
Masterpact NW; Masterpact NT; Masterpact MTZ	SPK29380	PPIBS	Controlador automatico UA para interruptor NW, 380 - 415 VCA
Masterpact NW; Masterpact NT; Masterpact MTZ	SPK29448	PPIBS	Controlador automatico ACP & UA 110-127 VCA
Masterpact NW NEMA	S34036	PPACB	Sensor externo para detección de falla a tierra/neutro 1000A - 4000A
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK33659	PPIBS	Bobina de apertura 24 - 30 VCD, 24 VCA
Masterpact NW	SPK47893	PSIBS	Motorreductor MCH 100 - 130 VCA
Masterpact NW; Masterpact NT	SPK47904	PPIBS	Modulo de comunicacion para XF y MX
Masterpact NW; Masterpact MTZ	SPK47947	PPIBS	Base micrologic NW
9080G	9080GH10	PPLVS	US- tabilla terminal L
9080G	9080GH104	PPLVS	Bloque de terminales, Linergy, carril de montaje estándar Square D, 4 pulgadas de largo
9080G	9080GM6B	PPLVS	Barrera L
9080G	9080GR6	PPLVS	Tablillas erminales L
9080G	9080LBA363104	PPLVS	US. Bloque distribución potencia
9080G	9080LBA365112	PPLVS	Bloque de distribución de energía, Linergy, 3 polos, 1 línea, 12 cargas, 380 A Cu, 310 A Al, 600 V
9080G	9080LBA365212	PPLVS	Bloque de distribución de energía, Linergy, 3 polos, 2 líneas, 12 cargas, 760 A Cu, 620 A Al, 600 V
9080G	9080MHA10	PPLVS	Bloque de terminales con abrazadera final IEC
TC clase 9070	9070FSC2	PSLVE	XS-TAPA TERMINAL
ATV 930/950 /960 / 980/ 340	VX4BT900200	IDIBS	REPUESTO TERMINAL E/S ATV900
ATV 630 / 650/ 660 / 680	VX4B600100	IDIBS	Tarjeta de control ATV630
ATV 610 / 630 / 930	VX4FPC1116N4	IDIBS	PLAQ DE FILT RFI-400V/S6/ 110-160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX4GPC16N4	IDIBS	3 X SUBC (IGBTS + PCBAS)-400V/S6/160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX4NPC5516	IDIBS	PL RECT SNUBBER-200-400V/S6/55-160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX5CPC5516	IDIBS	2XCNJ CAP-4700æF-200V-400V/S6/55-160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX5RPS6001	IDIBS	RES DESC 24K?-200V-400V/S6/55 TO 160KW

ATV 610 / 630 / 930	VX5RPS6002	IDIBS	RES DES BUS-0.27?-200V-400V/S6/55-160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX5RPS6003	IDIBS	RESIST DE CARGA-2K?-200V-400V/S6/2K?
ATV 610 / 630 / 930	VX5SPS6001	IDIBS	3 X TRAF DE I -200V-400V/S6/55-160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX5TDPS6001	IDIBS	3 X CONJ MOD RECT-200V-400V/S6/55-160KW
ATV 610 / 630 / 930	VX5VPS6001	IDIBS	FAN KIT-200V-400V/S6/DC48V D172X50.8MM
ATV 610 / 630 / 930	VZ3APS6001	IDIBS	CONJUNTO BARRAS BUS CA - 200V-400V / S6
ATV 610 / 630 / 930	VZ3DPS6002	IDIBS	CONJ DE CONT BUS CC - 200V-400V / S6
ATV 610 / 630 / 930	VZ3MPS6001	IDIBS	CONTACTOS LAMINADOS - 200V-400V / S6
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV98956	DPIBS	Kit impulsor 200A
AccuSine PCS+PFV+	PCSPNHA75211	DPIBS	Kit impulsor 300A
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV98957	DPIBS	Kit de Resistencia de recarga 200-300 A
AccuSine PCSn EVC+ PCS+ PFV+	PCSPEAV99288	DPIBS	Ventilador de enfriamiento para la sección de control completa
AccuSine PCSn PCS+ PFV+	PCSPEAV99289	DPIBS	kit de reemplazo Tarjeta de control
AccuSine PCSn EVC+ PCS+ PFV+	PCSPEAV99290	DPIBS	Tarjeta TCs para todas las familias PCS
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV99293	DPIBS	Tarjeta de potencia 60 A- 200A
AccuSine PCS+PFV+EVC+	PCSPEAV99295	DPIBS	Placa MOV
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV99298	DPIBS	Ensamble de filtro y resistencia 200A
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV99300	DPIBS	Ensamble de filtro y resistencia 300A
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV98952	DPIBS	kit 200A Sección de potencia IGBT
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV98955	DPIBS	kit 300A Sección de potencia IGBT
AccuSine PCS+PFV+	PCSPEAV99302	DPIBS	Tarjeta de potencia 300A
AccuSine PCS+PFV+	PCSPHMISTU855WX	DPIBS	Reemplazo HMI con software