

Převodní tabulka časových relé Zelio Time RE17

Platná od 1. 4. 2013.

Rabatová skupina TE – 2 – 1.

Stará řada RE11	Nová řada RE17	Popis
RE11LAMW	RE17LAMW	Modulární časové relé – zpožděné sepnutí, 24–240 V AC/DC
RE11LCBM	RE17LCBM	Modulární časové relé – zpožděné rozepnutí, 24–240 V AC
RE11LHBM	RE17LHBM	Modulární časové relé – zpožděné rozepnutí, 24–240 V AC
RE11LLBM	RE17LLBM	Modulární časové relé – asymetrický cyklovač, 24–240 V AC
RE11LMBM	RE17LMBM	Modulární časové relé – multifunkční, 24–240 V AC
RE11RAMU	RE17RAMU	Modulární časové relé – zpožděné sepnutí, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RBMU	RE17RBMU	Modulární časové relé – kalibrace, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RCMU	RE17RCMU	Modulární časové relé – zpožděné rozepnutí, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RHMU	RE17RHMU	Modulární časové relé – zpožděné rozepnutí, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RLJU	RE17RLJU	Modulární časové relé – asymetrický cyklovač, 12 V AC/DC
RE11RLMU	RE17RLMU	Modulární časové relé – asymetrický cyklovač, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RMEMU	RE17RMEMU	Modulární časové relé – multifunkční, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RMJU	RE17RMJU	Modulární časové relé – multifunkční, 12 V AC/DC
RE11RMMU	RE17RMMU	Modulární časové relé – multifunkční, 24–240 V AC/24 V DC
RE11RMMW	RE17RMMW	Modulární časové relé – multifunkční, 12–240 V AC/DC
RE11RMMWS	RE17RMMWS	Modulární časové relé – multifunkční, 12–240 V AC/DC
RE11RMXMU	RE17RMXMU	Modulární časové relé – multifunkční, 24–240 V AC/24 V DC



RE17LAMW

RE17LMBM

Výhody nových časových relé Zelio Time RE17

- Široký rozsah napájecího napětí: 24 až 240 V
- Časový rozsah: 0,1 s až 100 h
- Výstupní kontakt: až do 8 A
- Odolnost vůči přepětí: až do 2 kV
- Přesnost a spolehlivost díky novému mikrokontroléru
- Odolnost vůči vibracím: 20 m/s² od 10 do 150 Hz

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: podpora@cz.schneider-electric.com