



Harmony, nog beter en steviger



Het gamma bedienings- en signaalcomponenten van de 22 mm Harmony-reeks bevindt zich in constante evolutie. De ontwikkeling staat niet stil en ook vandaag nog komen er nieuwe functies bij. Zoals de vorige componenten vertonen ze een uitzonderlijke stevigheid en ergonomie. Verbeteringen aangebracht aan de draaiknoppen en aan de lichtgevende elementen, bieden een verbeterd klik-gevoel en een nauwkeurige en robuuste bediening gedurende vele jaren en dit dankzij het nieuwe mechanische concept. De aangebrachte verbeteringen brengen de continuïteit van de reeks niet in gevaar, integendeel, zij zijn 100% uitwisselbaar en de referenties blijven ongewijzigd. Wel is de oude versie niet meer beschikbaar na de lancering.

KEUZESCHAKELAARS MET HENDEL: VERBETERD KLIK-GEVOEL

Deze knoppen worden bediend met een rotatiebeweging van de hendel zodat het duidelijk zichtbaar is of de ingestelde stand wel degelijk overeenstemt met de gevraagde bediening van het apparaat. Er bestaat een groot aantal combinaties. Deze knoppen bieden een scherpe en nauwkeurige bediening met hun goed in de hand liggende hendel, hun hogere kraag voor verbeterde robuustheid, hun zekere en stabiele vergrendeling en hun krachtige terugvering. Bovendien worden er bijkomende functies aangeboden zoals de bediening van het middelste contact en de overgedimensioneerde bedieningsnokken. Dit leidt tot plaatsbesparing in het geval van een schakelaar met drie posities (43 mm diepte, drie contacten op een niveau), maar ook wanneer men een schakelaar wenst te realiseren met drie vaste standen en slechts drie contacten.

KNOPPEN VOOR KEUZESCHAKELAARS MET SLOT: BIJKOMENDE BEVEILIGING

De kwaliteit van het slot werd verbeterd met het oog op een betere bescherming tegen fraudeerbaarheid.

De geplastificeerde sleutel uit vernikkeld messing voor een betere corrosiebestendigheid, ligt beter in de hand en het slot wordt beschermd door middel van een inklapbaar luikje. Er is een nieuwe sleutelversie verkrijgbaar met een beschermkapje tegen stofindringing.

DE LICHTBRONNEN: EEN GECONCENTREERDE VERLICHTING

Bij de verlichte keuzeschakelaar wordt het rendement in vergelijking met klassieke lichtbronnen met 30% opgetrokken. De hogere lichtopbrengst van het nieuwe concept levert een beter contrast in een sterk verlichte omgeving. Het licht is geconcentreerd in het centrum van het kapje. De geribde lens is steeds beschikbaar om de zichtbaarheid te verbeteren en de focusering te verminderen. Bij de gecombineerde functies (contact + signalering) ziet men duidelijk de verbetering omdat het licht axiaal verspreid wordt.

WATERDICHT

Om gebruikt te kunnen worden in vochtige omgevingen wordt het gamma keuzeschakelaars met 22 mm doormeter aangeboden met een beschermingsgraad van IP66 tot IP69K. Deze keuzeschakelaars weerstaan aan hogedrukreiniging (120°C, 100 bar) en kunnen gebruikt worden bij lage temperaturen tot -25°C.

SNEL IN DIENST, WERELDWIJD BESCHIKBAAR

De nieuwe keuzeschakelaars worden, zoals de vorige componenten, door één enkele operator gemonteerd, door middel van opklikken en schroeven in het geval van de metalen reeks. De nieuwe producten onderscheiden zich van de oude door middel van een geel in plaats van een wit etiket op de verpakking. Met deze nieuwe reeks producten en oplossingen geeft Telemecanique een antwoord op de vraag naar een grotere diversiteit van oplossingen in ruigere omgevingen. De prestaties van al deze producten zijn gehomologeerd en voldoen aan de strengste internationale normen.



IN HET KORT

- Afgewerkt design.
- Zekere en stabiele vergrendeling.
- Stevigheid.
- Plaatsbesparend: 3 contacten in 43 mm.
- Verbeterd slot.
- Hogere lichtopbrengst.
- Beschermingsgraad IP66-IP69K.