



適合証明書

Certificate of Conformity

証明書番号 Certificate No.
PSE10090190

申請者照会番号 Applicant Reference
P20100909

発行年月日 Date of Issue
2010年05月25日

申請者 Applicant
GlobTek, Inc.
186 Veterans Drive, Northvale, NJ 07647, USA

製造工場 Factory
GlobTek (Suzhou) Co.,Ltd.
Building 4, #76 JinLing East Road, Suzhou Park, Suzhou,
Jiangsu 215021, P.R.China

検査の方法 Standard for Certificate

- 省令第2項技術基準 : J60950(H19) J55022(H20)
Technical Requirements of the Ordinance of the Ministry of
International Trade and Industry, Clause 2
- 施行規則別表第四
Appendix 4 of the Enforcement Regulations



特定電気用品名 :
Name of Specified Electrical
Appliance and Material

直流電源装置
DC power supply units

型式の区分 :
Type Classification

(「添付書類」参照)
(Refer to Attachment)

モデル名 :
Model

GT-41062-1812-T2

製造事業者 :
Manufacturer

GlobTek, Inc.

証明書の有効期間 :
Validity of Certificate

2015年05月24日までに有効です。
This certificate is expired on May 24, 2015

これは、上記申請者より申請のあった上記特定電気用品及び製造工場が、電気用品安全法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを証明するものです。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials and the factory which the above-mentioned applicant applied for have been complied with the Technical Requirements stipulated by Article 8, Paragraph 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the METI Ordinance specified in Article 9, paragraph 2 of the said law.

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四环西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China

PJ 0000547



適合証明書

Certificate of Conformity

添付書類 Attachment

証明書番号(Certificate No.) :

PSE10090190

発行日 Date of Issue :

2010年05月25日

【型式の区分 Type Classification】

特定電気用品 :
(Name of Specified Electrical
Appliance and Material)

直流電源装置
DC power supply units

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 Rated input voltage	125V 以下のもの 125V or less
	125V を超えるもの Exceeding 125V
入力側の定格容量 Rated capacity on input side	30VA を超え 40VA 以下のもの Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA
	40VA を超え 50VA 以下のもの Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA
定格周波数 (変圧器を有するものの場合に限る。) Rated frequency (limited to those with transformers)	50Hz のもの 50Hz
	60Hz のもの 60Hz
交流用端子 A.C terminal	ないもの Without A.C. terminal
直流定格電圧 Rated direct current voltage	15V 以下のもの 15V or less
変圧器 Transformer	あるもの With transformer
変圧器の巻線の絶縁の種類 Transformer winding insulation class	B 種のもの Class B
直流電圧の調整装置 D.C voltage adjusting mechanism	ないもの Without adjusting mechanism
回路の保護機構 Circuit protection device	あるもの With circuit protection device
器体スイッチ Body switch	ないもの Without body switch
外郭の材料 Outer case materials	合成樹脂のもの Plastic
用途 Application	その他のもの Others
電源電線と器体との接続の方式 Power supply connections	接続器利用のもの Coupling device
二重絶縁 Double insulation	施してあるもの With double insulation

中国品質認証センター
CHINA QUALITY
CERTIFICATION CENTRE

氏名
Name

発行者
Issued by



中国100070北京市南四環西路188号9区
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070, China