



Ver.	Änderung	Name	Datum
Oberfläche / Farbe:	Artikelnummer / Typ:	IC-40895-2-13 Ölhandfest: DN EN 61439: VDE 0603-1: VDE 0603-2-1: DN EN 62208: Yes	
Baureihe/Baugröße:	SZS19	Gewicht: 13,797kg	
DIN IEC 2748-m: Yes DIN I 6742-1C5: Stanz-/Lassen: DN 4930-m: Biegen: DN 6935-m: Schweißen: DN EN 800 13920-BF:	Maßstab: 1:5	Werkstoff: Dicke: mm	
Bearb. 19.08.2019 ST Gepr. 17.02.2020 DHO	Datum	Name	Benennung:
			Wandgehäuse schutzisoliert IP43
			BxHxT: 300x1400x210mm (neutr.)
			Form, Zeichnungsnummer:
			A1 ABN008620_2
		Ver.:	Blatt:
		00	3
		Ers. für:	Ers. durch:
			3 Bl.

Prüfmaße
lackierte Blechteile zunderfrei
verzinkte Blechteile gestanz
fehlende Maße dem 3d Model
entnehmen

