

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *Sheet*
R 60155055 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Ausstellungsdatum *Date of Issue*
0001--HU21X2JJ 001 12.04.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison, Cedex
France

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Besser Hungaria Műanyagipari Kft.
Bolyoki út 8.
3070 Bátorterenye
Magyarország

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62208:2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Cabinet to hold built-in devices Empty enclosure for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Type designation:	Thalassa TBS Type 21 ; Thalassa TBP Type 23	6
Material:	plastic	
Method of fixing:	wall mounting	
Degree of protection:	IP66 / IK07 (Type 21) IP66 / IK08 (Type 23)	

For detailed list of models see Appendix

6

ANLAGE (Appendix): Model list

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Tibor Mózes

Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat / Certificate
R 60155055

Blatt / Page
0001



Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue
HU21X2JJ 001 12.04.2021

List of model variants:

Type 21

Model	Reference	Description	Reference	Description
P2	NSYTBS775	ABS ind box 74x74x54 lo	/	/
P4	NSYTBS885	ABS ind box 89x89x54 lo	/	/
P3	NSYTBS1176	ABS ind box 116x74x62 lo	/	/
P3 High	NSYTBS1179H	ABS ind box 116x74x94 hi	/	/
P6	NSYTBS11116	ABS ind box 116x116x62 lo	/	/
P6 high	NSYTBS111113H	ABS ind box 116x116x133 hi	/	/
P5	NSYTBS1397	ABS ind box 138x93x72 lo	NSYTBS1397T	ABS ind box 138x93x72 lo tr
P7	NSYTBS16128	ABS ind box 164x121x87 lo	NSYTBS16128T	ABS ind box 164x121x87 lo tr
P8	NSYTBS19128	ABS ind box 192x121x87 lo	NSYTBS19128T	ABS ind box 192x121x87 lo tr
P9	NSYTBS191210H	ABS ind box 192x121x105 hi	NSYTBS191210HT	ABS ind box 192x121x105 hi tr
P10	NSYTBS19168	ABS ind box 192x164x87 lo	NSYTBS19168T	ABS ind box 192x164x87 lo tr
P11	NSYTBS191610H	ABS ind box 192x164x105 hi	NSYTBS191610HT	ABS ind box 192x164x105 hi tr
P12	NSYTBS24198	ABS ind box 241x194x87 lo	NSYTBS24198T	ABS ind box 241x194x87 lo tr
P21	NSYTBS241910	ABS ind box 241x194x107 lo	NSYTBS241910T	ABS ind box 241x194x107 lo tr
P13	NSYTBS241910H	ABS ind box 241x194x107 hi	NSYTBS241910HT	ABS ind box 241x194x107 hi tr
P14	NSYTBS241912H	ABS ind box 241x194x127 hi	NSYTBS241912HT	ABS ind box 241x194x127 hi tr
P15	NSYTBS29248	ABS ind box 291x241x88 lo	NSYTBS29248T	ABS ind box 291x241x88 lo tr
P17	NSYTBS292412	ABS ind box 291x241x128 lo	NSYTBS292412T	ABS ind box 291x241x128 lo tr
P16	NSYTBS292412H	ABS ind box 291x241x128 hi	NSYTBS292412HT	ABS ind box 291x241x128 hi tr
P18	NSYTBS292416H	ABS ind box 291x241x168 hi	NSYTBS292416HT	ABS ind box 291x241x168 hi tr
P19	NSYTBS342912	ABS ind box 341x291x128 lo	NSYTBS342912T	ABS ind box 341x291x128 lo tr
P20	NSYTBS342916H	ABS ind box 341x291x168 hi	NSYTBS342916HT	ABS ind box 341x291x168 hi tr

Type 23

	Reference	Description	Reference	Description
P2	NSYTBP775	PC ind box 74x74x54 lo	/	/
P4	NSYTBP885	PC ind box 89x89x54 lo	/	/
P3	NSYTBP1176	PC ind box 116x74x62 lo	/	/
P3 High	/	/	/	/
P6	NSYTBP11116	PC ind box 116x116x62 lo	/	/
P6 high	/	/	/	/
P5	NSYTBP1397	PC ind box 138x93x72 lo	NSYTBP1397T	PC ind box 138x93x72 lo tr
P7	NSYTBP16128	PC ind box 164x121x87 lo	NSYTBP16128T	PC ind box 164x121x87 lo tr
P8	NSYTBP19128	PC ind box 192x121x87 lo	NSYTBP19128T	PC ind box 192x121x87 lo tr
P9	NSYTBP191210H	PC ind box 192x121x105 hi	NSYTBP191210HT	PC ind box 192x121x105 hi tr
P10	NSYTBP19168	PC ind box 192x164x87 lo	NSYTBP19168T	PC ind box 192x164x87 lo tr
P11	NSYTBP191610H	PC ind box 192x164x105 hi	NSYTBP191610HT	PC ind box 192x164x105 hi tr
P12	NSYTBP24198	PC ind box 241x194x87 lo	NSYTBP24198T	PC ind box 241x194x87 lo tr
P21	NSYTBP241910	PC ind box 241x194x107 lo	NSYTBP241910T	PC ind box 241x194x107 lo tr
P13	NSYTBP241910H	PC ind box 241x194x107 hi	NSYTBP241910HT	PC ind box 241x194x107 hi tr
P14	NSYTBP241912H	PC ind box 241x194x127 hi	NSYTBP241912HT	PC ind box 241x194x127 hi tr
P15	NSYTBP29248	PC ind box 291x241x88 lo	NSYTBP29248T	PC ind box 291x241x88 lo tr
P17	NSYTBP292412	PC ind box 291x241x128 lo	NSYTBP292412T	PC ind box 291x241x128 lo tr
P16	NSYTBP292412H	PC ind box 291x241x128 hi	NSYTBP292412HT	PC ind box 291x241x128 hi tr
P18	NSYTBP292416H	PC ind box 291x241x168 hi	NSYTBP292416HT	PC ind box 291x241x168 hi tr
P19	NSYTBP342912	PC ind box 341x291x128 lo	NSYTBP342912T	PC ind box 341x291x128 lo tr
P20	NSYTBP342916H	PC ind box 341x291x168 hi	NSYTBP342916HT	PC ind box 341x291x168 hi tr

Tibor Mózes

