

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60176724 0001

Berichtsnummer Report No.:

HU24THAL 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Besser Hungaria Műanyagipari Kft.
Bolyoki út 8.
3070 Bátonyterenye
Hungary

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111286012

Geprüft nach Tested according to:

EN IEC 62208:2023/12.23

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Empty Enclosure
(Insulated Industrial Boxes)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

NSYTBS Type 21: IP66 / IK07 / Indoor / 450 V
NSYTBP Type 23: IP66 / IK08 / Outdoor / 450 V

Gültig ab:
Valid from:
Ausstellungsdatum: 2024-06-20
Date of issue:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Tötös Tamás László



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60176724 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

HU24THAL 001

Produkt *Product:* Empty Enclosure
(Insulated Industrial Boxes)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
PanelSeT TBS Type 21; PanelSeT TBP Type 23

Type list

Universal boxes with IP66			
ABS IP66 IK07 (Type 21)		PC-UL IP66 IK08 (Type 23)	
Opaque cover References	Transp. cover References	Opaque cover References	Transp. cover References
NSYTBS775	-	NSYTBP775	-
NSYTBS885	-	NSYTBP885	-
NSYTBS1176	-	NSYTBP1176	-
NSYTBS1179H	-	-	-
NSYTBS11116	-	NSYTBP11116	-
NSYTBS11113H	-	-	-
NSYTBS1397	NSYTBS1397T	NSYTBP1397	NSYTBP1397T
NSYTBS16128	NSYTBS16128T	NSYTBP16128	NSYTBP16128T
NSYTBS19128	NSYTBS19128T	NSYTBP19128	NSYTBP19128T
NSYTBS191210H	NSYTBS191210HT	NSYTBP191210H	NSYTBP191210HT
NSYTBS19168	NSYTBS19168T	NSYTBP19168	NSYTBP19168T
NSYTBS191610H	NSYTBS191610HT	NSYTBP191610H	NSYTBP191610HT
NSYTBS24198	NSYTBS24198T	NSYTBP24198	NSYTBP24198T
NSYTBS241910	NSYTBS241910T	NSYTBP241910	NSYTBP241910T
NSYTBS241910H	NSYTBS241910HT	NSYTBP241910H	NSYTBP241910HT
NSYTBS241912H	NSYTBS241912HT	NSYTBP241912H	NSYTBP241912HT
NSYTBS29248	NSYTBS29248T	NSYTBP29248	NSYTBP29248T
NSYTBS292412	NSYTBS292412T	NSYTBP292412	NSYTBP292412T
NSYTBS292412H	NSYTBS292412HT	NSYTBP292412H	NSYTBP292412HT
NSYTBS292416H	NSYTBS292416HT	NSYTBP292416H	NSYTBP292416HT
NSYTBS342912	NSYTBS342912T	NSYTBP342912	NSYTBP342912T
NSYTBS342916H	NSYTBS342916HT	NSYTBP342916H	NSYTBP342916HT

