

Éclairage de sécurité Schneider Electric



Découvrez le produit le plus adapté à vos besoins

se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric

Simplicité du choix, exhaustivité de la gamme intégration multi-niveau



Connecté

Surveillance à distance

Via l'APP et entièrement personnalisable, programmation Plug&Play, configuration simple et immédiate pour toutes les tailles de système.



Sans fil

Communication

Radiofréquence entre les luminaires, notifications en temps réel via l'application EcoStruxure Facility Expert SB, intégration de capteurs de température et d'énergie et des modules de contrôle.



Intégré


Dans les systèmes de gestion des bâtiments avec protocoles standard jusqu'aux plus hauts le niveau d'intégration d'EcoStruxure.

🏠 Guide de choix



Gamme	Exiway Light Exiway Light Link					Exiway Smart Exiway Smart DiCube		Exiway Smarttextit	Exiway Smartduo Exiway Smartduo DiCube
Fonction	Evac	Hab	Amb	DBR	BIF	Evac	Amb	Evac	Amb
Version	SATI, SATI-LINK		SATI-LINK			Adressable, Luminaire Source Centrale		SATI, Adressable, Luminaire Source Centrale	SATI, Adressable
Protection	IP42-IP65		IP65			IP42-IP65		IP40	IP65
Alimentation	230 V AC					230VAC - 48-230V AC/DC		230VAC - 48-230V AC/DC	230V AC
Autonomie	1h	5h	1h	1h	1h/5h	1h	1h/5h	1h	1h
Flux lumineux (lm)	45	8	500	45/120	45/8	45	400	45	2x1200
Dimensions	229 x 112 x 32 mm					240 x 122 x 45 mm		260 x 190 x 45,2 mm	400 x 253 x 170 mm
Compatibilité Télécommandes	Smart TBS 100					Smart TBS 100		Smart TBS 100	Smart TBS 100
	Smart TBS250LS					Smart TBS250LS		Smart TBS250LS	Smart TBS250LS
	TBS50					TBS50		TBS50	TBS50
	TBS100					TBS100		TBS100	TBS100

Exiway Light



+ Gateway



Réf. **A9XELC10**

PowerTag Link C+

EcoStruxure Facility Expert Small Business

Contrôlez tous vos appareils à partir d'une seule application

Exiway Light	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Pictogrammes adhésifs	IP42	45	EVAC	Exiway Light SATI EVAC IP42	OVA59110
	IP65	45	EVAC	Exiway Light SATI EVAC IP65	OVA59111
	IP42	5	HABITATION	Exiway Light SATI HAB IP42	OVA59210
	IP65	5	HABITATION	Exiway Light SATI HAB IP65	OVA59211
	IP42	650	AMBIANCE	Exiway Light SATI AMB IP42	OVA59310
	IP65	650	AMBIANCE	Exiway Light SATI AMB IP65	OVA59311

Exiway Light link	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Sans fil Pictogrammes composables	IP42	45	EVAC	Exiway Light SATI-link EVAC IP42	OVA59130
	IP65	45	EVAC	Exiway Light SATI-link EVAC IP65	OVA59131
	IP42	5	HABITATION	Exiway Light SATI-link HAB IP42	OVA59230
	IP65	5	HABITATION	Exiway Light SATI-link HAB IP65	OVA59231
	IP42	650	AMBIANCE	Exiway Light SATI-link AMB IP42	OVA59330
	IP65	650	AMBIANCE	Exiway Light SATI-link AMB IP65	OVA59331
	IP42	45/8	BI-FONCTION	Exiway Light SATI-link BIF IP42	OVA59430
	IP65	45/8	BI-FONCTION	Exiway Light SATI-link BIF IP65	OVA59431
	IP42	45/120	DBR	Exiway Light SATI-link DBR IP65	OVA59112

Pièces de rechange

Accessoires d'installation



Fixation drapeau

OVA53226



Fixation plafond

OVA53227

Grille de protection



OVA59824

- 178 x 296 x 73 mm
- IK 10



Repositionnables
Standard

OVA53214

- signalisation à composer avec 2 pièces au choix :
1 homme qui court à droite ou à gauche
+ 1 flèche horizontale
- pour Exiway Light link



Adhésives
Standard

OVA59828

- composition : fuite vers le bas
+ fuite à droite + fuite à gauche
- pour Exiway Light
(réf OVA59110 et OVA59111)



Repositionnables
DBR (dispositif de balisage renforcé)

OVA58827

- signalisation à composer avec 2 pièces au choix :
1 fauteuil roulant avec ou sans flamme vers la droite ou la gauche
+ 1 flèche horizontale ou en diagonale
- pour Exiway Light link





Exiway Smart





Exiway Smart DiCube	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Pictogrammes composables	IP42	45	EVAC	Exiway Smart DiCube Adressable EVAC IP42	OVA59150
	IP65	45	EVAC	Exiway Smart DiCube Adressable EVAC IP65	OVA59151
	IP42	500	AMBIANCE	Exiway Smart DiCube Adressable AMB IP42	OVA59350
	IP65	500	AMBIANCE	Exiway Smart DiCube Adressable AMB IP65	OVA59351

Exiway Smart Source Centrale	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Pictogrammes composables	IP42	45	EVAC	Exiway Smart LSC EVAC IP42	OVA59500
	IP65	45	EVAC	Exiway Smart LSC EVAC IP65	OVA59501
	IP42	400	AMBIANCE	Exiway Smart LSC AMB IP42	OVA59502
	IP65	400	AMBIANCE	Exiway Smart LSC AMB IP65	OVA59503

Accessoires d'installation

boîte d'encastrement	kit de montage faux-plafond	kit d'accrochage autobloquant à ressort	Grille de protection
			
OVA59821	OVA59823	IMT35230	OVA59820
côtes d'encastrement : 113 x 231 mm	côtes d'encastrement : 100 x 220 mm	longueur : 1,7 m	178 x 296 x 73 mm

Pièces de rechange

standard	DBR (dispositif de balisage renforcé)
	
OVA59820	OVA59825
signalisation à composer avec 2 pièces au choix : <ul style="list-style-type: none"> • 1 homme qui court à droite + 1 homme qui court à gauche • 1 flèche horizontale + 1 flèche en diagonale 	signalisation à composer avec 2 pièces au choix : <ul style="list-style-type: none"> • 1 fauteuil roulant vers la droite + 1 fauteuil roulant vers la gauche • 1 flamme et fauteuil roulant vers la droite + 1 flamme et fauteuil roulant vers la gauche • 1 flèche horizontale + 1 flèche en diagonale
• hauteur : 100 mm	

Éclairage par la tranche


OVA59822
<ul style="list-style-type: none"> • 120 x 230 x 10 mm • livré avec des étiquettes double face qui se glissent dans l'épaisseur de la tranche

Exiway Smartexit



Exiway Smartexit	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Étiquettes incluses	IP40	45	EVAC à tranche	Exiway Smartexit SATI EVAC IP40	OVA59105

Exiway Smartexit DiCube	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Étiquettes incluses	IP40	45	EVAC à tranche	Exiway Smartexit DiCube Adressable EVAC IP40	OVA59155

Exiway Smartexit Source Centrale	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
Étiquettes incluses	IP40	45	EVAC à tranche	Exiway Smart LSC EVAC IP42	OVA59504

Kit de suspension



OVA53175

- permet une suspension jusqu'à 1 m sous la base
- la base peut être installée au mur ou au plafond

Grille de protection



OVA53176

- 295 x 255 x 72
- IK 10

Kit de 7 étiquettes spécifiques



OVA53173

- 4 pour un montage en position horizontale :
 - flèche à 45° vers le haut à droite
 - flèche à 45° vers le haut à gauche
 - flèche à 45° vers le bas à droite
 - flèche à 45° vers le bas à gauche
- 3 pour un montage en position verticale :
 - flèche vers le bas
 - flèche vers la droite
 - flèche vers la gauche

Étiquettes de maintenance

Schneider Electric MAINTENANCE	
Date :	Par :
N° bloc :	

OVA59826

- lot de 100
- 15 x 80 mm

Exiway Smartduo



Exiway Smartduo	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
	IP65	2 x 1200	Ambiance bloc à phare	Exiway Smartduo SATI IP65	OVA48020

Exiway Smartduo DiCube	IP	Maint. flux (lm)	Modèle	Description	Référence
	IP65	2 x 1200	Ambiance bloc à phare	Exiway Smartduo DiCube Adressable IP65	OVA48060

Télécommandes pour blocs de secours



TBS Smart 100

OVA59800



TBS Smart 250LS

OVA59801

Fonctions	Extinction et réallumage de blocs de secours absence secteur	
Fonctions dédiées		Connexion avec alarme incendie type 3
Capacité	100 blocs	250 blocs
Compatibilité clé	No	Oui
Tension de sortie	15 V CC	20 V CC
Consommation	0,9 W - 2 VA	1,5 W - 3 VA
Alimentation	230 V CA	230 V CA
Alimentation de secours	2 batteries 8,4 V remplaçables	2 batteries 8,4 V remplaçables
Largeur	5 modules de 18 mm	5 modules de 18 mm

Commande à clé pour TBS Smart 250LS



support de fixation + mécanisme + plaque de finition

NU7002C + NU373118 + NU400218

- 3 positions avec rappel au centre
- extraction de la clé au centre
- type de clé : n° 601
- poussoir 2 contacts NO indépendants
- 250 V - 16 A - IP 20, IK 04

Schneider Electric

Une histoire authentique et un engagement fort

L'offre d'éclairage de secours de Schneider Electric à une histoire Made in Italy, qui a débuté en 2006 avec l'acquisition d'OVA. Dès lors, l'usine de Pieve di Cento (Bologne) est dédiée à la production avec des départements de plus en plus avant-gardistes.

L'usine représente un centre d'excellence au niveau mondial. Intégrant la conception, le laboratoire, l'industrialisation et toute la chaîne de production et d'approvisionnement jusqu'à la livraison et le support technique pour nos clients finaux. La maîtrise End to End de tout le processus donne une expérience différenciante et univoque pour notre client.

Des investissements importants ont été réalisés, avec la numérisation de l'usine de production - qui applique désormais toutes les principales solutions de fabrication intelligente de Schneider Electric.

Ces solutions sont intégrées dans le BMS (Building Management System) et, surtout, dans les systèmes de gestion de l'environnement. L'usine est considérée comme une "vitrine" démontrant la capacité d'innovation du groupe.

Usine de production
26.000 m²
Pieve di Cento (Bologne)

Des clients dans plus de
100
pays dans le monde

Plus de
50
ans d'expérience



Centre d'excellence pour l'éclairage de sécurité
Schneider Electric
Siège de Pieve di Cento - Bologne

Life Is On



se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services
se.com/fr/contact

© 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Hungry and Foolish, Emmanuel Froger, Schneider Electric, DCMF - Édition : Altavia

04/2023- ZZ7791