

# Product data sheet

## Characteristics

# ACCD75217

## Condensador, 2 Ventoinhas, Circuito Monofásico, 2,3MBH /1C TD, 400/3/50 FSC



### Visão geral

Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
------------------	--

### Principal

Tensão de entrada	380 V trifásico 400 V trifásico 415 V trifásico
Equipamento fornecido	Manual de instalação

### Geral

Fluxo de ar	4275,84 L/S
-------------	-------------

### Físico

Altura	89 Cm
Largura	168 Cm
Profundidade	90 Cm
Peso líquido	89 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

### Entrada

Frequência da rede	50 Hz
--------------------	-------

### Conformidade

Certificações de produtos	TÜV
---------------------------	-----

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	121,9 Cm
Package 1 Width	215,9 Cm
Package 1 Length	114,3 Cm
Package 1 Weight	115,92 Kg

### Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE

Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU

### Garantia contratual

Garantia

1 ano (apenas peças)

Product Life Status : **Comercializado**