



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação
Fluxo de ar	224,18 L/S

### Físico

Cor	Branco
Profundidade	17,8 Cm
Altura	32,5 Cm
Peso net	10,91 Kg
Largura	43,4 Cm

### Entrada

Número de cabos	1
Potência de entrada	85 W
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14 NEMA 5-15P
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios
Tensão de entrada	100 V 120 V 208 V 230 V 240 V

### Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE VCCI
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 FCC Parte 15 classe A

### Ambiental

Temperatura ambiente para armazenamento	0...50 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M
Nível acústico	60 dBA

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	14,91 Kg
Pacote 1 Altura	34,3 Cm
Pacote 1 largura	58,4 Cm
Pacote 1 Comprimento	48,3 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) [Declaração-RoHS da EU](#)

## Garantia contractual

Garantia

2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : **Comercializado**