

Product data sheet

Characteristics

ACRD602P

InRow RD, 600 mm arrefecido a ar , 380-415V, 50/60Hz, com humidificador



by Schneider Electric

Price*: 30085.72 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
------------------	--

Principal

Tensão de entrada	380 V trifásico 400 V trifásico 415 V trifásico
Número de unidade de bastidor	42U
Equipamento fornecido	Chave da porta Manual de instalação Gestão integrada de redes Placa de Gestão da Rede Manual de Serviço e Manutenção Manual do utilizador

Geral

Valor de humificação	2,99 Kg/Hr
Tipo de compressor	Espiral
Padrões da libertação de ar	Horizontal
Entrada de ar	Retorno para trás
Fluxo de ar	1887,79 L/S
Corrente de irrupção	28 A
Capacidade da Bomba de Condensação	0,12 M3/H
Material do tubo	Cobre

Físico

Cor	Preto
Altura	199,1 Cm
Largura	60 Cm
Profundidade	107 Cm
Peso líquido	402 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Número de Pontos de Alimentação	1
Potência de entrada	20200 W
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 4-fios (3PH + G)

Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC
---------------------------	-----------------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Nível acústico	84 dBA

Comunicações e Gestão

Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo
------------------	--

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	216,6 Cm
Package 1 Width	113,7 Cm
Package 1 Length	85 Cm
Package 1 Weight	447 Kg
Number of Units in Package 3	1

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças), 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--

Product Life Status : **Comercializado**