



Visão geral

Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
------------------	--

Principal

Tensão de entrada	200...240 V
Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual de Serviço e Manutenção Manual do utilizador

Físico

Altura	61,7 Cm
Largura	85,6 Cm
Profundidade	29,6 Cm
Peso líquido	44,4 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Número de Pontos de Alimentação	1
Frequência da rede	50 Hz

Conformidade

Certificações de produtos	CCC[RETURN]CE
---------------------------	---------------

Ambiental

Nível acústico	51.5 dBA
----------------	----------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	73,3 Cm
Package 1 Width	48 Cm
Package 1 Length	105 Cm
Package 1 Weight	50,4 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**