

AP4421

ATS EM BASTIDOR, 230V, 10A, ENTRADA C14, (12) SAÍDAS C13



Price*: 1080.59 EUR



Visão geral

Apresentação	<p>The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (12) IEC 60320 C13 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.</p>
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	23,6 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	3,93 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Max line current	10 A
Limites da corrente de entrada	10 A
Load Capacity	2000 VA
Tensão de entrada	230 V

Saída

Max current draw	10 A
Number of power socket outlets	12 IEC 60320 C13
Tipo de protecção	Without circuit breaker
Output voltage	230 V

Conformidades

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,7 Kg
Pacote 1 Altura	11,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	34,9 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**