



by Schneider Electric

Price\*: 1161.91 EUR



## Visão geral

### Apresentação

The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19. The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SSH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.

Prazo de entrega Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido Hardware de montagem  
Dispositivos de disjunção de montagem rack  
Cabo de configuração série

## Físico

Cor Preto  
Profundidade 23,6 Cm  
Altura 4,4 Cm  
Peso net 3,74 Kg  
Largura 43,2 Cm

## Entrada

Frequência da rede 50/60 Hz  
Plug standard IEC 60320 C20  
Max line current 20 A  
Limites da corrente de entrada 20 A  
Load Capacity 3700 VA  
Tensão de entrada 230 V

## Saída

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Without circuit breaker
Output voltage	230 V

## Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE UL na lista
Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A




## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,51 Kg
Pacote 1 Altura	11,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	35,6 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**