

# AP4424A

APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz



by Schneider Electric

Price\*: 1802.01 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Tensão de entrada	230 V AC monofásico
Tipo de produto ou componente	Automatic transfer switch
Output voltage	230 V AC monofásico
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2P + E IEC 60320
Número de unidade de bastidor	2U
Comprimento do cabo	2,4 M
Número de cabos	2
Equipamento fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack

## Físico

Cor	Preto
Altura	8,8 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	23,6 Cm
Peso do produto	6,94 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor
Posição de montagem	Horizontal

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Tensão admissível	207...253 V
Load Capacity	7400 VA

## Saída

Corrente máxima total de saída por fase	32 A
Número de tomadas de corrente de energia	18
Tipo de protecção	Circuit breaker

## Conformidade

Certificações de produtos	EN 55022 class A[RETURN]FCC part 15 class A
Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 Cm
Package 1 Width	58,4 Cm
Package 1 Length	35,6 Cm
Package 1 Weight	9,43 Kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	120 Cm
Package 2 Width	100 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	201,2 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Toxic heavy metal free	Sim
Lead free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**