



by Schneider Electric

Price\*: 1512.47 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232 Cabo de configuração série
-----------------------	---

## Físico

Comprimento do cabo	2,44 M
Cor	Preto
Profundidade	23,6 Cm
Altura	8,8 Cm
Peso net	6,94 Kg
Largura	43,2 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7400 VA
Tensão de entrada	230 V

## Saída

Max current draw	32 A
Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Circuit breaker
Output voltage	230 V

## Conformidades

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	9,43 Kg
Pacote 1 Altura	21 Cm
Pacote 1 largura	58,4 Cm
Pacote 1 Comprimento	35,6 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**