



Estado comercial

Aviso de fim de venda : AGO 25, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	Expande o acesso local à sua consola Multiplataforma analógica KVM (AP5201, AP5202) até 500 pés/152 metros.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Adaptador de potência Manual do utilizador

Físico

Cor	Preto
Altura	4,1 Cm
Largura	9,9 Cm
Profundidade	8,1 Cm
Peso líquido	0,8 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]Conformidade com TAA
Normas	FCC Parte 15 classe A

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...50 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...85 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...50 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	0...85 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,1 Cm
Package 1 Width	16,5 Cm
Package 1 Length	12,7 Cm
Package 1 Weight	0,91 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**