



by Schneider Electric

Price*: 103.00 EUR



Visão geral

Apresentação	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (13) C13 Real-time-remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	9,3 Cm
Altura	38,8 Cm
Peso net	1,5 Kg
Largura	4,4 Cm

Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Tensão admissível	100...240 V
Max line current	20 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	3300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V

Saída

Number of power socket outlets	13 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE EAC IRAM PSE UL na lista VDE
--------------------------	--

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,02 Kg
Pacote 1 Altura	43,6 Cm
Pacote 1 largura	21 Cm
Pacote 1 Comprimento	7,6 Cm
SCC14	10731304327803
Número de unidades no pacote 3	100

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**