



by Schneider Electric

Price*: 227.68 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	3,66 M
Cor	Preto
Profundidade	9,3 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	2,78 Kg
Largura	43,8 Cm

Entrada

Tensão admissível	200...240 V
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7400 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 230 V 240 V

Saída

Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Conformidades

Certificações do produto	CE IRAM VDE
--------------------------	-------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,75 Kg
Pacote 1 Altura	20,8 Cm
Pacote 1 largura	47,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	18 Cm
SCC14	10731304327827
Número de unidades no pacote 3	60

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**