



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	3,66 M
Cor	Preto
Profundidade	12,6 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	5,4 Kg
Largura	38,8 Cm

Entrada

Tensão admissível	200...240 V
Max line current	48 A
Limites da corrente de entrada	48 A
Load Capacity	14500 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 63 A 2P + PE
Tensão de entrada	230 V 240 V

Saída

Number of power socket outlets	3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Conformidades

Certificações do produto	CE EAC IRAM VDE
--------------------------	--------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	8,3 Kg
Pacote 1 Altura	39,5 Cm
Pacote 1 largura	50 Cm
Pacote 1 Comprimento	19,5 Cm
Número de unidades no pacote 3	30

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**