



by Schneider Electric

Price\*: 124.68 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Guia de segurança
-----------------------	---

## Físico

Profundidade	9,3 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	1,56 Kg
Largura	38,8 Cm

## Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Tensão admissível	100...240 V
Max line current	20 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Load Capacity	2300 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V

## Saída

Number of power socket outlets	7 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	------------------------------------

## Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE EAC IRAM PSE UL na lista VDE
--------------------------	--

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,02 Kg
Pacote 1 Altura	21 Cm
Pacote 1 largura	43,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	7,6 Cm
SCC14	50731304327856
Número de unidades no pacote 3	100

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**