



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232
-----------------------	---

## Físico

Comprimento do cabo	0,91 M
Profundidade	14 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	2,25 Kg
Largura	17,8 Cm

## Entrada

Tensão admissível	220...250 V
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Tensão de entrada	230 V

## Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 32 A 2P + E

## Conformidades

Certificações do produto	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3




## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,89 Kg
Pacote 1 Altura	24,6 Cm
Pacote 1 largura	33 Cm
Pacote 1 Comprimento	18,5 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**