



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Kit de montagem sem ferramentas
-----------------------	---

## Físico

Comprimento do cabo	1,83 M
Cor	Preto
Profundidade	8,8 Cm
Altura	92,7 Cm
Peso net	4,76 Kg
Largura	5,5 Cm

## Entrada

Tensão admissível	200...250 V
Max line current	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Tensão de entrada	Trifásico

## Saída

Number of power socket outlets	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	------------------------------------

## Conformidades

Certificações do produto	CE GOST VDE
--------------------------	-------------------

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	6,26 Kg
Pacote 1 Altura	106,7 Cm
Pacote 1 largura	29,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	8,3 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**