



Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232 Cartão de garantia
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	22,9 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	3,93 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Max line current	20 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Max current draw	16 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Without circuit breaker
Output voltage	230 V

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL CE UL na lista
Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,7 Kg
Pacote 1 Altura	11,4 Cm
Pacote 1 largura	60 Cm
Pacote 1 Comprimento	34,9 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AP7723 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AP4434

ATS em Bastidor, 208V, 20A, entrada C20, saídas (8) C13 (1) C19

Qtd 1

Data de substituição: | Migration SPD