



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JAN 23, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Suporte(S) de Retenção de Cabos Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	2,50 M
Profundidade	10,2 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	1,74 Kg
Largura	44,4 Cm

Entrada

[In] corrente nominal	16 A
Max line current	3300 A
Limites da corrente de entrada	20 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

Conformidades

Certificações do produto	Listado em cUL C-Tick CE CSA GOST UL na lista VCCI VDE
Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,92 Kg
Pacote 1 Altura	6,4 Cm
Pacote 1 largura	47 Cm
Pacote 1 Comprimento	33,7 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**

AP7821 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AP7822B

PDU DE BASTIDOR, COM MEDIÇÃO, 2U, 32A, 230V, (12) C13 e (4) C19

Qtd 1

Data de substituição: | Migration SPD