



## Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Suporte(S) de Retenção de Cabos CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232
-----------------------	--

## Físico

Comprimento do cabo	1,83 M
Cor	Preto
Profundidade	8,9 Cm
Altura	92,7 Cm
Peso net	8,18 Kg
Largura	5,6 Cm

## Entrada

Limites da corrente de entrada	32 A
Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Tensão de entrada	Trifásico

## Saída

Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

## Conformidades

Certificações do produto	CE GOST VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...60 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	10 Kg
Pacote 1 Altura	106,7 Cm
Pacote 1 largura	29,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	8,3 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**